



## Lampe sur pied

Profitez d'effets muraux colorés et grand angle avec cette lampe sur pied à DEL. Installée sur pied dans un coin, elle crée une ambiance grâce à un éclairage à deux zones produisant une lumière douce et dégradée. Avec son pied retiré, posée à l'horizontale sous votre canapé ou derrière votre téléviseur, elle invite à la détente en famille.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Couleur
- Barre de lumière polyvalente
- Effet lumineux à deux zones d'éclairage



## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



## Lampe exclusive SpaceSense™ qui s'allume en cas de mouvements

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. En plaçant au moins deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ afin d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière grâce à la détection de mouvement. C'est simple. Il s'agit de SpaceSense. Et de WiZ.



## Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



## Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

## SPÉCIFICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur  
Forme de l'ampoule: Rond  
Intensité variable: Oui

### CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche  
Matériau: Plastique

### DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 25 000

### FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui  
DEL intégrée: Oui  
Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Non  
Bloc d'alimentation inclus: Oui  
Télécommande incluse: Non  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 6 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2  
Efficacité lumineuse (nominale) : 83

### DIVERS

Conçu spécialement pour: Chambre à coucher Salle à manger Salon  
Chambre d'enfant

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 180 mA

### CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7  
Tension: 100-240 V

### DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,5 kg  
Hauteur totale: 1 500 mm  
Longueur hors-tout: 180 mm  
Largeur hors-tout: 180 mm

### SERVICE

Garantie: 2 ans

### FICHE TECHNIQUE

Diamètre: 180 mm  
Flux lumineux total du luminaire: 1080  
Technologie d'ampoule: DEL  
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 13  
Catégorie de protection: Classe II

### L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

### SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604349  
Poids net: 1,31 kg  
Poids brut: 1,99 kg  
Hauteur: 12 cm  
Longueur: 116 cm  
Largeur: 19 cm