




Guirlandes lumineuses

Donnez une allure dynamique à votre maison avec une gamme de couleurs que vous pouvez adapter pour rendre les moments spéciaux encore plus mémorables. À utiliser avec le réseau Wi-Fi existant pour contrôler avec l'application WIZ ou votre voix.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Couleur
- Basse tension
- Certifié pour un usage à l'extérieur




Configuration instantanée de toutes vos lumières intelligentes

Accédez instantanément à toutes les fonctions intelligentes, en connectant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez la télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.



Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



Créez votre scène d'éclairage extérieur parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés aux moments que vous passez dans votre jardin. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli, de la commande vocale ou de l'accessoire de contrôle.



Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



Technologie basse tension et installation facile

Conçu pour le plaisir en plein air! Aucun câblage compliqué ni installation particulière requis, il suffit de le brancher et de partir. Si vous souhaitez modifier l'emplacement de l'éclairage, dévissez simplement l'adaptateur et déplacez-le ailleurs.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Extérieur
Forme de l'ampoule: Rectangle
Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche
Matériau: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 50 000
Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui
DEL intégrée: Oui
Lampe(s) DEL incluse(s): Oui
Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui
Télécommande incluse: Non
Énergie solaire: Non
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 7 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 2700-5000 K
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
Efficacité lumineuse (nominale) : 10

DIVERS

Conçu spécialement pour: Balcon
Jardin

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 600 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 100-120 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 2,15 kg
Hauteur totale: 200 mm
Longueur hors-tout: 14 800 mm
Largeur hors-tout: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

ampoule à flux lumineux incluse: 10
Flux lumineux total du luminaire: 120
Technologie d'ampoule: DEL
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)
Puissance de l'ampoule incluse: 12
Intensité maximale de l'ampoule de rechange: 12
Code IP: IP65 (adaptateur IP44)
Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre
Source lumineuse remplaçable: Oui
Nombre de sources lumineuses: 12

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)



DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604363

Poids net: 2,14 kg

Poids brut: 2,54 kg

Hauteur: 33,2 cm

Longueur: 12,9 cm

Largeur: 39,6 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.