



## Bouton intelligent

Ce bouton facile à utiliser vous surprendra en fonctionnant partout. Fixez-le au mur ou dans un coin sans avoir besoin de vis ou laissez la surface métallique attirer l'aimant se trouvant à l'intérieur. Transportez-le dans la maison et contrôlez rapidement vos lumières.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Fonctionne avec des piles
- IP20/plastique/blanc
- Compatible avec tous les produits connectés WIZ




### Alimentation par pile à utiliser et à laisser n'importe où

Fixez facilement la plaque de montage incluse sur le mur et l'aimant intégré du bouton le maintiendra en place. Amusez-vous et essayez le bouton directement sur d'autres surfaces métalliques, ou laissez-le simplement sur un bureau ou une table près de vous.




### Commande sans fil de vos lumières WiZ

Profitez d'une commande facile et rapide de vos lumières WiZ. Allumez ou éteignez les lumières et réglez la luminosité en appuyant du doigt. Se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.



### Longue portée de contrôle de 15 m (50 pi)

Contrôlez les lumières et les appareils dans un rayon de 15 mètres (50 pi) dans un environnement intérieur normal comprenant des cloisons et des murs.



### Contrôlez facilement une ou plusieurs lumières dans une pièce

Cet accessoire de contrôle portatif peut être relié à une pièce et déclencher toutes les lumières qui s'y trouvent. Qu'il y ait une ou cinquante lumières! Vous voulez contrôler une autre pièce à la place? Modifiez simplement la pièce associée à l'accessoire dans l'application.



### Compatible avec toutes les lumières « connectées par WiZ »

Cet accessoire de contrôle WiZ est conçu pour contrôler toutes sortes de lumières dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler n'importe quelle lumière, quelle que soit sa marque, pourvu qu'elle soit « connectée par WiZ ».



### La bonne ambiance en un seul clic

Allumez ou éteignez les lumières avec une pression, réglez la luminosité avec une longue pression. La bonne ambiance à portée de main!



# SPÉCIFICATIONS

## CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche  
Matériau: Plastique

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Piles fournies: Oui  
Télécommande: 15 m

## CONSOMMATION

Tension: 3 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,066 kg  
Hauteur totale: 18,5 mm  
Longueur hors-tout: 64 mm  
Largeur hors-tout: 64 mm

## SERVICE

Garantie: 2 ans

## FICHE TECHNIQUE

Format de batterie: AAA (LR03)  
Code IP: IP20 | Protégé contre les doigts  
Catégorie de protection: Classe III

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604387  
Poids net: 0,07 kg  
Poids brut: 0,12 kg  
Hauteur: 16,1 cm  
Longueur: 4,6 cm  
Largeur: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.