



# Bande à DEL 4 m (13 pi)

Coupez, façonnez et remodelez notre bande à DEL d'ambiance pour l'intérieur selon vos besoins. Ses modes d'éclairage colorés et dynamiques embellissent l'espace sous vos armoires ou derrière les meubles, et sa lumière d'ambiance crée l'atmosphère parfaite lorsque tout ce que vous voulez, c'est vous détendre.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- Unité d'alimentation incluse
- IP20/Plastique

EAN: 046677604400 wizconnected.com





## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



### Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



### Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



### Créez votre scène d'éclairage parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli ou de la commande vocale Wiz.



### Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



### Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

EAN: 046677604400 wizconnected.com



# **SPÉCIFICATIONS**

### **CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE**

Utilisation prévue: Intérieur

### **CONCEPTION ET FINITION**

Couleur: Blanche Matériau: Plastique

### DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de

2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux:

70%

Nombre de cycles de commutation:

50 000

Durée de vie nominale: 15 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Non DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil:

Oui

Bloc d'alimentation inclus: Oui Télécommande incluse: Non

### **CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE**

Constance de la couleur: 6 SDCM Indice de rendu des couleurs (IRC): >80

Température de couleur: 2700-5000

Κ

Temps de réchauffement à 60 % du

rendement lumineux: 2

Efficacité lumineuse (nominale): 66

Im/W

#### **DIVERS**

Conçu spécialement pour: Salon Cuisine Chambre à coucher Chambre d'enfant

### **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Courant de la lampe: 135 mA

#### **CONSOMMATION**

Facteur de puissance: 0.5 Tension: 100-120 V Consommation: 12

### **DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT**

Poids net: 0,232 kg Hauteur totale: 3 mm

Longueur hors-tout: 4 000 mm Largeur hors-tout: 10 mm

#### **SERVICE**

Garantie: 2 ans

### **FICHE TECHNIQUE**

Flux lumineux total du luminaire: 840 Couleur de la lumière: 2700-5000 Lampe à intensité variable: Oui Puissance de l'ampoule incluse: 12.7 Code IP: IP20 | Protégé contre les

doigts

Catégorie de protection: UL, pas de

mise à la terre

### **SYSTÈMES PRIS EN CHARGE**

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

WiFi: Wireless G

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date Nombre max. d'accessoires: 9999 Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

### **DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE**

EAN/CUP - produit: 046677604400

Poids net: 0,22 kg Poids brut: 0,28 kg Hauteur: 16 cm Longueur: 5,7 cm Largeur: 14,1 cm

### (s) ignify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

EAN: 046677604400 wizconnected.com