



## Trousse de démarrage pour les bollards

Les bollards à DEL basse tension en couleurs sont faciles et sûres à installer dans votre jardin, terrasse ou balcon, partout où vous souhaitez créer une ambiance sensationnelle à l'extérieur. Avec plus de 16 millions de couleurs, une lumière blanche variable allant d'une nuance chaude à froide et des modes d'éclairage dynamiques, vous pouvez embellir votre maison et définir le bon éclairage pour chaque ambiance. Les bollards résistantes à l'eau sont facilement contrôlables avec votre système Wi-Fi existant. Connectez jusqu'à cinq bollards en ligne pour faire briller votre aménagement paysager et vos allées.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Couleur
- Basse tension
- À l'épreuve des intempéries




## Configuration instantanée de toutes vos lumières intelligentes

Accédez instantanément à toutes les fonctions intelligentes, en connectant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez la télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.



## Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



## Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



## Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



## Technologie basse tension et installation facile

Conçu pour le plaisir en plein air! Aucun câblage compliqué ni installation particulière requis, il suffit de le brancher et de partir. Si vous souhaitez modifier l'emplacement de l'éclairage, dévissez simplement l'adaptateur et déplacez-le ailleurs.



## Définissez une couleur différente pour chaque projecteur et intensifiez l'ambiance

Laissez le jeu des modes d'éclairage dynamiques intensifier l'ambiance. Réglez facilement chaque projecteur pour qu'il éclaire d'une couleur différente. Combinez et assortissez des millions de couleurs ou une variété de modes d'éclairage pour créer un effet lumineux unique qui correspond à votre style.



# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Extérieur  
Forme de l'ampoule: Rond  
Intensité variable: Oui

## CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir  
Matériau: Métal Plastique

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 25 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui  
DEL intégrée: Oui  
Lampe(s) DEL incluse(s): Non  
Télécommande incluse: Non  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 7 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2700-5000 K  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2  
Efficacité lumineuse (nominale) : 66

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Balcon  
Jardin

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 110 mA

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 100-120 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,4 kg  
Hauteur totale: 518 mm  
Longueur hors-tout: 108,5 mm  
Largeur hors-tout: 108,5 mm

## SERVICE

Garantie: 2 ans

## FICHE TECHNIQUE

ampoule à flux lumineux incluse: 400  
Diamètre: 108,5 mm  
Flux lumineux total du luminaire: 320  
Technologie d'ampoule: DEL  
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 4.8  
Intensité maximale de l'ampoule de rechange: 4,8  
Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre  
Source lumineuse remplaçable: Non  
Nombre de sources lumineuses: 1

## L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604639  
Poids net: 1,4 kg  
Poids brut: 1,66 kg  
Hauteur: 15,3 cm  
Longueur: 14 cm  
Largeur: 55,9 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.