




Globe transparent G25 E26 à filament de 25 W

Les ampoules à filament WiZ sont conçues pour être vues : elles ont fière allure même lorsqu'elles sont éteintes. Mais attendez de les voir lorsqu'elles sont allumées! Ces globes de lumière transparents à intensité variable illuminent chaque coin de votre pièce avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les nuances de blanc, du chaud au froid. Obtenez l'apparence classique des ampoules à incandescence rétro tout en profitant des avantages d'économie d'énergie des DEL. Bien sûr, tout est contrôlable par Wi-Fi, à l'aide de l'application WiZ, de la télécommande WiZ ou des commandes vocales.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Ampoule intelligente en couleurs
- Jusqu'à 300 lumens
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application



Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



Lampe exclusive SpaceSense™ qui s'allume en cas de mouvements

La technologie SpaceSense de WiZ transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. En plaçant au moins deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ afin d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière grâce à la détection de mouvement. C'est simple. Il s'agit de SpaceSense. Et de WiZ.



Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur
Forme de l'ampoule: G25
Douille: E26
Type de verre: Transparent
Intensité variable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,05 kg

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 20 000
Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui
Énergie solaire: Non
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 6 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 1800-2100 K
Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
Flux lumineux nominal: 300 lm
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
Efficacité lumineuse (nominale) : 47

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 75 mA

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677604707
EOC: 604702
Titre du produit: 6.3G25/Wi-Fi BLE
Color CL 6/1PF

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7
Tension: 120 V
Équivalence en watts: 25 W
Consommation: 6,3 W

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 122 mm
Longueur hors-tout: 122 mm
Largeur hors-tout: 80 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15 000
Flux lumineux nominal: 300 lm
Puissance nominale: 6.3 W

FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60
Technologie d'ampoule: DEL

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604707
Poids net: 0,05 kg
Poids brut: 0,19 kg
Hauteur: 15,5 cm
Longueur: 10,5 cm
Largeur: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.