



Encastré à éclairage direct mince de 6 pouces, 12 W

Profitez de votre endroit de prédilection avec les plafonniers encastrés WiZ en couleur. Créez l'ambiance idéale pour chaque instant, que ce soit pour vous concentrer sur le travail, faire la fête ou vous détendre avec vos proches. La répartition uniforme de la lumière élimine les points sombres et remplit votre pièce d'une lumière à intensité variable et sans scintillement. Bien sûr, cet éclairage est contrôlable par Wi-Fi à l'aide de l'application WiZ, de la télécommande WiZ ou d'une commande vocale.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Couleur
- Sans boîtier/mince
- UL03 – Endroits mouillés (Amérique du Nord)/Métal/Plastique/Blanc



Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe Wiz à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!




Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.




Lampe exclusive SpaceSense™ qui s'allume en cas de mouvements

La technologie SpaceSense de Wiz transforme vos lampes en détecteurs de mouvement. En plaçant au moins deux lampes Wiz dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application Wiz afin d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière grâce à la détection de mouvement. C'est simple. Il s'agit de SpaceSense. Et de Wiz.



Surveillez votre consommation d'énergie

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos luminaires avec l'application Wiz. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à maîtriser votre consommation d'énergie à la maison.



Créez votre scène d'éclairage parfaite

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli ou de la commande vocale Wiz.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur
Forme de l'ampoule: Rond
Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche
Matériaux: Métal Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 51 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 25 000
Durée de vie nominale: 50 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui
DEL intégrée: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Angle de faisceau: 110 °
Constance de la couleur: 7 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥90
Température de couleur: 2200-6500 K
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2
Efficacité lumineuse (nominale): 83 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon
Cuisine Salle à manger Chambre à coucher

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 100 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.9
Tension: 120 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,48 kg
Distance d'encastrement: 100 mm
Hauteur totale: 28 mm
Longueur hors-tout: 170 mm
Largeur hors-tout: 170 mm
Découpe de plafond encastré: 15.5 cm x 15.5 cm

SERVICE

Garantie: 3 ans

FICHE TECHNIQUE

Diamètre: 170 mm
Flux lumineux total du luminaire: 1000
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)
Puissance de l'ampoule incluse: 12
Catégorie de protection: UL, mise à la terre

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: Wireless G
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home IFTTT KlikAanKlikUit Matter Samsung SmartThings Sonos

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604721
Poids net: 0,48 kg
Poids brut: 0,58 kg
Hauteur: 21 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 18 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.