




## Bande à DEL extérieure 16,4 pi

Créez une ambiance magique, excitante ou relaxante pour tous vos espaces extérieurs grâce à la bande à DEL lumineuse d'extérieur WiZ, pliable et à l'épreuve des intempéries. Transformez votre jardin, votre allée, votre porche, votre terrasse ou votre balcon avec des lignes uniformes de couleurs vives ou des nuances de lumière blanche, de la plus froide à la plus chaude. Les bandes à DEL d'extérieur font partie du même écosystème WiZ que vous appréciez déjà pour vos lampes WiZ d'intérieur et d'extérieur. Cela signifie qu'elles sont faciles à installer et à contrôler à l'aide de l'application WiZ, de la WiZmote ou de votre voix via votre Wi-Fi domestique existant. Ces bandes à DEL pliables fonctionneront seules ou avec vos autres lumières extérieures WiZ pour rendre vos grands espaces plus beaux et plus accueillants que jamais.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- Basse tension
- IP65 (adaptateur IP44)/Plastique



## Configuration instantanée de toutes vos lumières intelligentes

Accédez instantanément à toutes les fonctions intelligentes, en connectant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez la télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.



## Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



## Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



## Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.



## Étanche et à l'épreuve des intempéries

Cette lampe est conçue pour vous permettre de profiter de vos moments en plein air. En effet, elle est étanche et à l'épreuve des intempéries. Elle est fabriquée avec des matériaux résistants aux UV, ainsi qu'au vent et à la neige. Elle a également fait l'objet de tests rigoureux pour garantir sa résistance aux intempéries.



## Technologie basse tension et installation facile

Conçu pour le plaisir en plein air! Aucun câblage compliqué ni installation particulière requis, il suffit de le brancher et de partir. Si vous souhaitez modifier l'emplacement de l'éclairage, dévissez simplement l'adaptateur et déplacez-le ailleurs.

## SPÉCIFICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Extérieur  
Intensité variable: Oui

### CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche  
Matériau: Plastique

### DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 15 000

### FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui  
DEL intégrée: Oui  
Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Oui  
Bloc d'alimentation inclus: Oui  
Télécommande incluse: Non  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 7 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2700-5000 K  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2  
Efficacité lumineuse (nominale) : 26

### DIVERS

Conçu spécialement pour: Chambre à coucher Salon Chambre d'enfant Salle de divertissement

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 410 mA

### CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 100-120 V  
Consommation: 24

### DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,57 kg  
Hauteur totale: 54,5 mm  
Longueur hors-tout: 7 940 mm  
Largeur hors-tout: 52 mm

### SERVICE

Garantie: 2 ans

### FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: 630  
Technologie d'ampoule: DEL  
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)  
Puissance de l'ampoule incluse: 24  
Code IP: IP65 (adaptateur IP44)  
Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

### L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

### SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604738  
Poids net: 1,55 kg  
Poids brut: 1,75 kg  
Hauteur: 7,8 cm  
Longueur: 35,8 cm  
Largeur: 35,8 cm