




Bandé à DEL extérieure 16,4 pi

Créez une ambiance magique, excitante ou relaxante pour tous vos espaces extérieurs grâce à la bande à DEL lumineuse d'extérieur WiZ, pliable et à l'épreuve des intempéries. Transformez votre jardin, votre allée, votre porche, votre terrasse ou votre balcon avec des lignes uniformes de couleurs vives ou des nuances de lumière blanche, de la plus froide à la plus chaleureuse. Les bandes à DEL d'extérieur font partie du même écosystème WiZ que vous appréciez déjà pour vos lampes WiZ d'intérieur et d'extérieur. Cela signifie qu'elles sont faciles à installer et à contrôler à l'aide de l'application WiZ, de la WiZmote ou de votre voix via votre Wi-Fi domestique existant. Ces bandes à DEL pliables fonctionneront seules ou avec vos autres lumières extérieures WiZ pour rendre vos grands espaces plus beaux et plus accueillants que jamais.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- Basse tension
- IP65 (adaptateur IP44)/Plastique




Configuration instantanée de toutes vos lumières intelligentes

Accédez instantanément à toutes les fonctions intelligentes, en connectant simplement vos nouvelles lumières à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commander votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous et créer des programmes d'allumage et d'extinction automatiques, le tout sans installer de matériel supplémentaire. Gardez la télécommande dans la zone couverte par le Wi-Fi pour pouvoir contrôler toutes les lumières associées, même si elles sont en dehors de cette zone.



Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.



Automatisez vos lumières extérieures pour vous sentir toujours en sécurité

Programmez vos lumières extérieures pour qu'elles s'allument chaque jour avant votre retour, afin de bien voir autour de vous et vous sentir en sécurité. Pour économiser l'énergie, configurez leur extinction automatique le matin ou lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.



Embellissez votre jardin avec des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques

Faites votre choix parmi des millions de couleurs, du blanc froid énergisant au blanc doux, afin de créer la meilleure ambiance lumineuse pour vos activités en extérieur. Vous pouvez aussi, tout simplement, utiliser un mode d'éclairage dynamique préconfiguré, par exemple Ocean, Forest ou Party, pour profiter d'une atmosphère que vous allez adorer et qui vous mettra de bonne humeur.

Étanche et à l'épreuve des intempéries

Cette lampe est conçue pour vous permettre de profiter de vos moments en plein air. En effet, elle est étanche et à l'épreuve des intempéries. Elle est fabriquée avec des matériaux résistants aux UV, ainsi qu'au vent et à la neige. Elle a également fait l'objet de tests rigoureux pour garantir sa résistance aux intempéries.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Extérieur
Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche
Matériaux: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 50 000
Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui
DEL intégrée: Oui
Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 7 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥80
Température de couleur: 2700-5000 K
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2 s
Efficacité lumineuse (nominale): 26 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon Salle de divertissement Chambre à coucher Chambre d'enfant

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 410 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 100-120 V
Consommation: 24

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,57 kg
Hauteur totale: 54,5 mm
Longueur hors-tout: 7 940 mm
Largeur hors-tout: 52 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: 630
Couleur de la lumière: Lumière colorée et blanche (RVBB)
Puissance de l'ampoule incluse: 24
Code IP: IP65 (adaptateur IP44)
Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: Wireless G
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home IFTTT KlikAanKlikUit Matter Samsung SmartThings Sonos

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677604738
Poids net: 1,55 kg
Poids brut: 1,75 kg
Hauteur: 7,8 cm
Longueur: 35,8 cm
Largeur: 35,8 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.