




## Ampoule A19 E26 de 60 W x3

Avec l'ampoule DEL A19 en couleurs WiZ, faites entrer l'éclairage intelligent dans votre vie quotidienne. Idéal pour un éclairage de type projecteur. Pour créer l'ambiance qui vous plaît, vous avez le choix entre une lumière blanche plus ou moins chaude ou déclinée en 16 millions de couleurs. Vous pouvez créer des programmes d'allumage et d'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis et contrôler le système en utilisant votre téléphone intelligent ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel particulier : les lampes WiZ se connectent directement à votre Wi-Fi.

## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Ampoule intelligente en couleurs
- Jusqu'à 800 lumens
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application



## Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WIZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



## Configurez les lumières pour suivre votre propre horaire

Automatisez vos lumières intelligentes pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos lumières pour qu'elles s'allument le matin ou avant d'arriver à la maison, et gardez-les éteintes pour économiser de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.




## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



## Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Contrôlez l'éclairage intelligent comme vous l'aimez

WIZ vous permet de contrôler l'éclairage intelligent de plusieurs façons. Ajustez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WIZ ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes favoris. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



## Contrôlez facilement vos lumières intelligentes depuis n'importe où

Pas besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors que personne n'est à la maison. Éteignez-les simplement où que vous soyez, avec votre téléphone intelligent.

## SPÉCIFICATIONS

### CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur  
Forme de l'ampoule: A19  
Douille: E26  
Type de verre: Givré  
Intensité variable: Oui

### DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,21 kg

### DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)  
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles de commutation: 50 000  
Durée de vie nominale: 25 000

### FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui  
Énergie solaire: Non  
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

### CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Angle de faisceau: 200  
Constance de la couleur: 4 SDCM  
Indice de rendu des couleurs (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Catégorie de couleur de la lumière: Couleur  
Flux lumineux nominal: 800 lm  
Temps d'amorçage: <1 s  
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée  
Efficacité lumineuse (nominale) : 90

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 100 mA

### RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677605254  
EOC: 605250  
Titre du produit: 8.8A19/Wi-Fi BLE  
Color/922-65 4/3CT

### CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.7  
Tension: 120 V  
Équivalence en watts: 60 W  
Consommation: 8,8 W

### DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 118 mm  
Longueur hors-tout: 118 mm  
Largeur hors-tout: 60 mm

### VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000  
Flux lumineux nominal: 800 lm  
Puissance nominale: 8.8 W

### FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60  
Technologie d'ampoule: DEL

### L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

### SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri  
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677605254  
Poids net: 0,15 kg  
Poids brut: 0,24 kg  
Hauteur: 14,4 cm  
Longueur: 7,1 cm  
Largeur: 18,5 cm