



Lumière magique de 65,6 pi

Les guirlandes lumineuses WiZ amusantes, fantastiques et pleines de couleurs apportent une touche de magie à vos vacances, vos fêtes, vos réunions intimes et votre ambiance de tous les jours. Enroulez ces guirlandes de 160 DEL autour de votre arbre de Noël, de votre porte d'entrée à l'occasion de Halloween, de votre salle de jeu le samedi soir, de votre jardin pour souper à l'extérieur lors des chaudes soirées estivales, ou autour de votre chambre à coucher ou salle à manger n'importe quel jour de la semaine. Les modes de lumière statique et dynamique brillent avec plus de 16 millions de couleurs disponibles et 8 zones différentes, ce qui vous permet de personnaliser votre lumière selon votre humeur. Et parce qu'il s'agit d'un WiZ, vous pouvez contrôler les couleurs étincelantes de vos lumières de n'importe où en utilisant l'application WiZ. Vous pouvez même synchroniser vos lumières magiques pour plus d'amusement et de festivité...

POINTS FORTS DES PRODUITS

- En couleurs
- Basse tension
- UL03 - Endroit mouillé (Amérique du Nord)/Plastique



Fonctionnalités d'éclairage intelligentes faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctionnalités intelligentes, simplement en connectant votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement les lumières lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant les lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Pas besoin d'installer de matériel supplémentaire tel qu'un concentrateur ou une passerelle!



Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.



Contrôlez facilement vos lumières intelligentes depuis n'importe où

Pas besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors que personne n'est à la maison. Éteignez-les simplement où que vous soyez, avec votre téléphone intelligent.

Synchronisez les lumières avec la musique

Plongez dans le rythme avec notre fonction de synchronisation musicale. Synchronisez sans effort vos lumières avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour une harmonie parfaite entre le son et la lumière.

Des millions de couleurs sur un seul câble

Chaque câble de guirlande lumineuse vous permet de choisir parmi des millions de couleurs pour créer des atmosphères incroyables qui apportent de la magie à votre quotidien et améliorent votre humeur.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur
Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 50 000
Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui
DEL intégrée: Oui
Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Non
Bloc d'alimentation inclus: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): -
Température de couleur: 2700-5000 K
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2

GUIRLANGE LUMINEUSE/BANDE LUMINEUSE

Accepte les rallonges: Non

DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon
Chambre à coucher Balcon Jardin

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 260 mA

CONSOMMATION

Tension: 100-120 V
Consommation: 13

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,567 kg
Longueur hors-tout: 20 000 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: NA
Couleur de la lumière: Lumière colorée à dégradé (RVBIC)
Puissance de l'ampoule incluse: 15
Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: Wireless G
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication:
Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home IFTTT
KlikAanKlikUit Matter Samsung SmartThings Sonos

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677605506
Poids net: 0,57 kg
Poids brut: 0,82 kg
Hauteur: 8,7 cm
Longueur: 22,4 cm
Largeur: 22,4 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.