

PHILIPS

Ampoule A19 E26
de 100 W

DEL intelligente

Ampoule intelligente en
couleurs

Jusqu'à 1 550 à 2 700 K lumens

Facile à brancher et à utiliser

Commande vocale ou avec
l'application

046677606664



La lumière intelligente au service de votre quotidien

Profitez d'une expérience d'éclairage totalement personnalisée à la maison avec cette ampoule intelligente en couleurs, capable de produire une lumière éclatante dans des millions de couleurs ainsi que différents tons de lumière blanche, librement réglables des blancs froids et bleutés aux teintes chaudes et jaunâtres. Utilisez la fonction de gradation profonde pour obtenir la luminosité idéale pour n'importe quelle activité, que vous lisiez un livre ou regardiez un film depuis le canapé. Connectez facilement votre ampoule intelligente à votre Wi-Fi et contrôlez-la à l'aide de l'application WiZ ou de votre voix pour plus de commodité.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: A19
- Douille: E26
- Technologie: Éclairage Wi-Fi intelligent
- Type de verre: Givré
- Intensité variable: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 12 cm
- Poids: 0,062 kg
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 15 000

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- DEL intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Efficacité lumineuse (nominale) : 134

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 115 mA

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677606664
- EOC: 606665
- Titre du produit: 11.5A19/Wi-Fi BLE Color/922-65 4/1PF

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 11,5 W
- Consommation: 11,5 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 12 cm
- Hauteur totale: 12 mm
- Longueur hors-tout: 12 mm
- Largeur hors-tout: 6 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000
- Puissance nominale: 11.5 W

Service

- Garantie: 3 ans

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Technologie d'ampoule: DEL

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Oui

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Raccourcis Siri
- Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677606664
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,12 kg
- Hauteur: 17 cm
- Longueur: 7,1 cm
- Largeur: 9,7 cm



Date de publication :
2026-07-11
Version: 0.273

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com