

PHILIPS

Ampoule dépolie à
filament G25 E26 de 40 W
(3)

DEL

5 000 K

500 lm

15 000 h

Gradation

046677611477



Embellissez votre maison avec des ampoules globe à DEL Philips

Une ampoule à DEL de pointe qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous économiserez immédiatement sur les coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Lumière du jour naturelle

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Une lumière qui restitue les couleurs authentiques

À intensité réglable (lampes à DEL)

- À intensité réglable (lampes à DEL)

Caractéristiques

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Lumière du jour naturelle



La température de couleur de 5 000 K de cette ampoule crée un effet d'éclairage très semblable à celui de la lumière naturelle du jour. La lumière naturelle du jour permet de se concentrer et de voir les détails plus facilement.

Une lumière qui restitue les couleurs authentiques



Voyez la couleur réelle de vos vêtements lorsque vous choisissez une tenue dans votre garde-robe – vous pouvez apparier une robe rouge et des chaussures rouges en toute confiance et être sûre que les couleurs s'harmonisent parfaitement.

À intensité réglable (lampes à DEL)



Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité pour créer l'ambiance souhaitée tout en douceur. Veuillez consulter le tableau de compatibilité pour les ampoules à intensité variable afin de vous assurer que votre gradateur est compatible avec cette ampoule.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Globe non orientable
- Douille: E26
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Oui
- Matériau de l'ampoule: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Choisissez votre couleur: Non
- DEL intégrée: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 100

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677611477
- EOC: 611475
- Titre du produit: 5G25/PER/UD50/E26/FR/G/D 4/3CT T20

Consommation

- Homologué Energy Star: Non
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Équivalence en watts: 60
- Consommation: 5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 119 mm
- Longueur hors-tout: 119 mm
- Largeur hors-tout: 80 mm

Fiche technique

- Fréquence: 60
- Diamètre: 80 mm
- Technologie d'ampoule: DEL

L'ampoule

- Mise à jour du logiciel: Non

Systèmes pris en charge

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de soutien définie: Not applicable
- Protocole de communication: Sans objet

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677611477
- Poids net: 0,11 kg
- Poids brut: 0,25 kg
- Hauteur: 17,9 cm
- Longueur: 9,5 cm
- Largeur: 27,5 cm



Date de publication :
2026-06-10
Version: 0.28

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com