




Projecteur à dégradé

Transformez votre espace avec le projecteur à dégradé WiZ. Profitez de la technologie RGBIC pour des affichages multicolores époustouflants qui baignent la pièce de lumière. Sa conception élégante et minimalistre s'intègre dans n'importe quel coin, tandis que les modes prédefinis personnalisables vous permettent de choisir entre des animations dynamiques ou des lueurs douces et statiques. Vous pouvez même faire vibrer votre lumière en fonction de la musique ou faire correspondre les couleurs de votre écran de télévision (boîtier de synchronisation HDMI requis).

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Plusieurs couleurs à la fois
- Conception élégante et minimalistre
- Synchronisation avec le téléviseur (boîtier de synchronisation requis)



Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter



Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.

Synchronisez les lumières avec la musique

Plongez dans le rythme avec notre fonction de synchronisation musicale. Synchronisez sans effort vos lumières avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Éclairage d'ambiance immersif

Synchronisez vos lumières avec la vidéo (boîtier de synchronisation HDMI requis) et la musique pour améliorer votre divertissement à domicile. Parfaite pour les films et les jeux, la fonction de synchronisation crée une expérience totalement immersive et théâtrale qui donne vie à votre contenu.

Modes d'éclairage statique et dynamique pour améliorer votre humeur

Choisissez parmi des millions de couleurs ou parmi l'ensemble des modes d'éclairage que nous avons conçus pour vous. Avec autant d'options, vous pouvez apporter de la magie à toutes vos vacances, fêtes, réunions intimes et ambiances quotidiennes!

Superbe effet lumineux à dégradé

Profitez de la beauté d'un éclairage dégradé, où plusieurs couleurs se fondent de manière fluide pour créer un effet lumineux fascinant. Ajoutez une vive énergie à n'importe quelle pièce grâce à cette conception dynamique.



SPÉCIFICATIONS

NULL

Couleur du câble: noir

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir

Matériau: Aluminium

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles de commutation: 50 000

Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Non

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): -

Température de couleur: NA

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2

DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon Salle à manger Chambre à coucher Chambre d'enfant

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 167 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.45

Tension: 100-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,347 kg

Longueur hors-tout: 1 355 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Diamètre: 90 mm

Flux lumineux total du luminaire: NA

Couleur de la lumière: Lumière colorée à dégradé (RVBIC)

Puissance de l'ampoule incluse: 9

Code IP: IP20 | Protégé contre les doigts

Catégorie de protection: Classe II

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

WiFi: Wireless G

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatibilité avec les systèmes de

tiers: Alexa Google Home IFTTT

KlikAanKlikUit Matter Samsung

SmartThings Sonos

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677640040

Poids net: 1,33 kg

Poids brut: 3,01 kg

Hauteur: 14,8 cm

Longueur: 143,4 cm

Largeur: 14,3 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.