


## Projecteur à dégradé

Transformez votre espace avec le projecteur à dégradé WiZ. Profitez de la technologie RGBIC pour des affichages multicolores époustoufflants qui baignent la pièce de lumière. Sa conception élégante et minimaliste s'intègre dans n'importe quel coin, tandis que les modes prédéfinis personnalisables vous permettent de choisir entre des animations dynamiques ou des lueurs douces et statiques. Vous pouvez même faire vibrer votre lumière en fonction de la musique ou faire correspondre les couleurs de votre écran de télévision (boîtier de synchronisation HDMI requis).


## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Plusieurs couleurs à la fois
- Conception élégante et minimaliste
- Synchronisation avec le téléviseur (boîtier de synchronisation requis)




### **Contrôlez à l'aide de toute plateforme de maison intelligente Matter**

Ce produit est certifié Matter, ce qui permet une commande facile avec Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente Matter de votre choix.




### **Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée**

Choisissez la couleur de lumière que vous aimez ou appliquez simplement un mode d'éclairage dynamique que nous avons conçu pour vous. La cheminée ou l'océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère incroyable et à vous remonter le moral.




### **Synchronisez les lumières avec la musique**

Plongez dans le rythme avec notre fonction de synchronisation musicale. Synchronisez sans effort vos lumières avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour une harmonie parfaite entre le son et la lumière.




### **Éclairage d'ambiance immersif**

Synchronisez vos lumières avec la vidéo (boîtier de synchronisation HDMI requis) et la musique pour améliorer votre divertissement à domicile. Parfaite pour les films et les jeux, la fonction de synchronisation crée une expérience totalement immersive et théâtrale qui donne vie à votre contenu.



### **Modes d'éclairage statique et dynamique pour améliorer votre humeur**

Choisissez parmi des millions de couleurs ou parmi l'ensemble des modes d'éclairage que nous avons conçus pour vous. Avec autant d'options, vous pouvez apporter de la magie à toutes vos vacances, fêtes, réunions intimes et ambiances quotidiennes!



### **Superbe effet lumineux à dégradé**

Profitez de la beauté d'un éclairage dégradé, où plusieurs couleurs se fondent de manière fluide pour créer un effet lumineux fascinant. Ajoutez une vive énergie à n'importe quelle pièce grâce à cette conception dynamique.



# SPÉCIFICATIONS

## GENERAL

Couleur du câble: noir

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

Intensité variable: Oui

## CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir

Matériau: Aluminium

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles de commutation: 50 000

Durée de vie nominale: 15 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec

télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Non

Télécommande incluse: Non

Énergie solaire: Non

Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC): -

Température de couleur: NA

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Chambre à coucher Salle à manger Salon

Chambre d'enfant

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 167 mA

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.45

Tension: 100-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1,347 kg

Longueur hors-tout: 1 355 mm

## SERVICE

Garantie: 2 ans

## FICHE TECHNIQUE

Diamètre: 90 mm

Flux lumineux total du luminaire: NA

Technologie d'ampoule: DEL

Couleur de la lumière: Lumière colorée à dégradé (RVBIC)

Puissance de l'ampoule incluse: 9

Code IP: IP20 | Protégé contre les doigts

Catégorie de protection: Classe II

## L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Raccourcis Siri

Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677640040

Poids net: 1,33 kg

Poids brut: 3,01 kg

Hauteur: 14,8 cm

Longueur: 143,4 cm

Largeur: 14,3 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.