


# Boîtier de synchronisation HDMI avec rétroéclairage pour téléviseurs de 55 à 65 pouces

Améliorez votre divertissement en projetant les couleurs de votre écran de télévision en temps réel. La bande RGBIC associe des couleurs vives à la vitesse d'éclairage pour les films, les jeux ou la musique. Bénéficiez d'une installation simple et d'une correspondance précise des couleurs par le biais de l'HDMI. Synchronisez avec n'importe quel appareil HDMI 2.0 comme une clé de streaming ou une console de jeu. Connectez autant de lumières WiZ compatibles avec les couleurs que vous le souhaitez grâce au Wi-Fi pour des effets à la grandeur de la pièce.


## POINTS FORTS DES PRODUITS

- Entrée HDMI externe requise; non compatible avec les applications de téléviseur connecté
- Prend en charge la 4K à 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Bande RGBIC à 3 côtés adaptée aux téléviseurs de 55 à 65 pouces




#### Installation propre et configuration facile

Fixez la bande de rétroéclairage, branchez les câbles HDMI et connectez le boîtier de synchronisation à votre Wi-Fi. Pas de caméra ni de fils suspendus au-dessus de l'écran de votre téléviseur, aucun étalonnage compliqué n'est même nécessaire.




#### Synchronisation de chrominance en temps réel

Le boîtier de synchronisation lit le signal vidéo directement à partir de l'entrée HDMI, analyse instantanément tout l'écran de télévision et génère des couleurs correspondantes ultra-précises.




#### Fonctionne avec n'importe quel appareil HDMI 2.0

Connectez simplement le boîtier de synchronisation à un appareil média HDMI tel qu'une clé de streaming, un décodeur et une console de jeu. Prend en charge la 4K à 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.




#### Synchronisez toutes vos lumières WiZ

Reliez votre boîtier de synchronisation à toute lumière WiZ compatible avec les couleurs, Wi-Fi + Bluetooth. Créez une installation d'éclairage complète agencée à votre téléviseur pour une expérience d'éclairage à l'échelle de la pièce, que vous utilisez des ampoules, des bandes lumineuses ou des lampes.



#### Illuminez votre musique

Le boîtier de synchronisation détecte le son grâce à son microphone intégré, ce qui permet aux lumières de vibrer au rythme de la musique, même lorsque votre téléviseur est éteint. Définissez des couleurs et des effets dynamiques, créant ainsi une atmosphère parfaite pour votre musique.



#### Modes de synchronisation personnalisables grâce à l'application WiZ

Ajustez facilement les effets de synchronisation avec l'application WiZ. Choisissez parmi les modes prédefinis comme Cinématique ou Relaxation, ou personnalisez la luminosité et la couleur en fonction de votre humeur, que vous passiez une soirée cinéma passionnante ou que vous détendiez en regardant votre série préférée.



# SPÉCIFICATIONS

## NULL

Couleur du câble: noir

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

Intensité variable: Oui

## CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir

Matériau: Plastique

## DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles de commutation: 15 000

Durée de vie nominale: 15 000

## FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil: Non

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC):

N.A.

Température de couleur: 2700-6500

K

Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 2

Efficacité lumineuse (nominale): 7 lm/W

## GUIRLANCE LUMINEUSE/BANDE LUMINEUSE

Accepte les rallonges: Non

## DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon Salle de divertissement

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 270 mA

## CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.51

Tension: 100-240 V

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,395 kg

Hauteur totale: 3,5 mm

Longueur hors-tout: 2 600 mm

Largeur hors-tout: 10 mm

## SERVICE

Garantie: 2 ans

## FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: 120

Couleur de la lumière: Lumière colorée à dégradé (RVBIC)

Puissance de l'ampoule incluse: 17

Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

## L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

## SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

WiFi: Wireless G

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home IFTTT KlikAanKlikUit Matter Samsung SmartThings Sonos

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677640064

Poids net: 0,39 kg

Poids brut: 0,6 kg

Hauteur: 17,8 cm

Longueur: 9,7 cm

Largeur: 17,8 cm

(s)ignify

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.