


Boîtier de synchronisation HDMI avec rétroéclairage pour téléviseurs de 75 à 85 pouces

Améliorez votre divertissement en projetant les couleurs de votre écran de télévision en temps réel. La bande RGBIC associe des couleurs vives à la vitesse d'éclairage pour les films, les jeux ou la musique. Bénéficiez d'une installation simple et d'une correspondance précise des couleurs par le biais de l'HDMI. Synchronisez avec n'importe quel appareil HDMI 2.0 comme une clé de streaming ou une console de jeu. Connectez autant de lumières WiZ compatibles avec les couleurs que vous le souhaitez grâce au Wi-Fi pour des effets à la grandeur de la pièce.


POINTS FORTS DES PRODUITS

- Entrée HDMI externe requise; non compatible avec les applications de téléviseur connecté
- Prend en charge la 4K à 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Bande RGBIC à 3 côtés adaptée aux téléviseurs de 75 à 85 pouces




Installation propre et configuration facile

Fixez la bande de rétroéclairage, branchez les câbles HDMI et connectez le boîtier de synchronisation à votre Wi-Fi. Pas de caméra ni de fils suspendus au-dessus de l'écran de votre téléviseur, aucun étalonnage compliqué n'est même nécessaire.




Synchronisation de chrominance en temps réel

Le boîtier de synchronisation lit le signal vidéo directement à partir de l'entrée HDMI, analyse instantanément tout l'écran de télévision et génère des couleurs correspondantes ultra-précises.




Fonctionne avec n'importe quel appareil HDMI 2.0

Connectez simplement le boîtier de synchronisation à un appareil média HDMI tel qu'une clé de streaming, un décodeur et une console de jeu. Prend en charge la 4K à 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.




Synchronisez toutes vos lumières WiZ

Reliez votre boîtier de synchronisation à toute lumière WiZ compatible avec les couleurs, Wi-Fi + Bluetooth. Créez une installation d'éclairage complète agencée à votre téléviseur pour une expérience d'éclairage à l'échelle de la pièce, que vous utilisiez des ampoules, des bandes lumineuses ou des lampes.



Illuminez votre musique

Le boîtier de synchronisation détecte le son grâce à son microphone intégré, ce qui permet aux lumières de vibrer au rythme de la musique, même lorsque votre téléviseur est éteint. Définissez des couleurs et des effets dynamiques, créant ainsi une atmosphère parfaite pour votre musique.



Modes de synchronisation personnalisables grâce à l'application WiZ

Ajustez facilement les effets de synchronisation avec l'application WiZ. Choisissez parmi les modes prédéfinis comme Cinématique ou Relaxation, ou personnalisez la luminosité et la couleur en fonction de votre humeur, que vous passiez une soirée cinéma passionnante ou que vous vous détendiez en regardant votre série préférée.

SPÉCIFICATIONS

GENERAL

Couleur du câble: noir

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur

Intensité variable: Oui

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir

Matériau: Plastique

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de

2,7 h/jour): 15 année(s)

Facteur de maintien du flux lumineux:
70%

Nombre de cycles de commutation:
15 000

Durée de vie nominale: 15 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Intensité réglable avec

télécommande: Oui

DEL intégrée: Oui

Interrupteur marche/arrêt sur le fil:
Non

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

Énergie solaire: Non

Lumière chaleureuse et à intensité
variable: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Indice de rendu des couleurs (IRC):
N.A.

Température de couleur: 2700-6500
K

Temps de réchauffement à 60 % du
rendement lumineux: 2

Efficacité lumineuse (nominale) : 7

GUIRLANDE LUMINEUSE/BANDE LUMINEUSE

Accepte les rallonges: Non

DIVERS

Conçu spécialement pour: Salon Salle
de divertissement

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 310 mA

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.51

Tension: 100-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,428 kg

Hauteur totale: 3,5 mm

Longueur hors-tout: 3 400 mm

Largeur hors-tout: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Flux lumineux total du luminaire: 150

Technologie d'ampoule: DEL

Couleur de la lumière: Lumière
colorée à dégradé (RVBIC)

Puissance de l'ampoule incluse: 21

Catégorie de protection: UL, pas de
mise à la terre

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets:
Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Période de soutien définie: Minimum
of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Compatibilité avec les systèmes de
tiers: Alexa Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings
Raccourcis Siri

Fonctionnalité Matter: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677640071

Poids net: 0,43 kg

Poids brut: 0,63 kg

Hauteur: 17,8 cm

Longueur: 9,7 cm

Largeur: 17,8 cm