



17358/47/P0



Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die LED-Wandlaterne Cistus von Philips aus Edelstahl verleiht Ihrer Wand Stil und Stärke. Mit dem klugen rechteckigen Design strahlt sie ein wunderschönes warmweißes LED-Licht nach oben und unten ab und liefert so einen architektonisch relevanten Wandstrahleffekt.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- · Hochwertige LED-Beleuchtung

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Qualitativ hochwertiger Edelstahl und hochwertige Kunststoffe

Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

- · Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- · Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Besondere Eigenschaften

- · Einfache Installation
- Wetterfest
- · Lange Lebensdauer

Besonderheiten

Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Hochwertige LED-Beleuchtung

Bei der LED-Lichttechnologie, die in diese Philips Lampe integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen.

Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Einfache Installation



Die Installation einer Leuchte gestaltet sich nicht immer einfach. Bei der Außenleuchte von Philips wurde besonders auf eine einfache Handhabung geachtet, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Im Lieferumfang des Produkts ist ein Torxschlüssel enthalten, den Sie während der Installation benötigen.

Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Lange Lebensdauer



Philips LED-Leuchten haben eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden (was durchschnittlich 20 Jahren entspricht, basierend auf einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Aus-Schaltzyklen).

Daten

Design und Materialausführung

· Material: Metall

Nutzlebensdauer

Nennlebensdauer: 25'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- · LED integriert: Ja

Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

• Farbtemperatur: 2700 K

· Nennlichtausbeute (Nom): 128 lm/W

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.689 kg
Gesamte Höhe: 140 mm
Gesamte Länge: 109 mm
Gesamte Breite: 117 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 35
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
 1000 lm
- Lichttechnologie: LEDLichtfarbe: Warmweiß
- Netzstrom: 50-60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5 W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 4.5
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- · Schutzklasse: Klasse I
- · Austauschbare Lichtquelle: Nein
- · Anzahl Lichtquellen: 2

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8718696159422
- Nettogewicht: 0.69 kgBruttogewicht: 0.76 kg
- Höhe: 15.6 cmLänge: 11.6 cmBreite: 12.6 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0 520

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.