



# Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Verleihen Sie Ihrem Raum mit der Philips myLiving Twirly LED-Deckenleuchte eine natürliche Stimmung. Sie gibt ein sanftes warmes Licht ab, beleuchtet jeden Winkel Ihres Zimmers und kann sowohl an Decken als auch an Wänden angebracht werden.

#### Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- · Hochwertige LED-Beleuchtung
- · Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- · Warmweißes Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

#### Besondere Eigenschaften

· Geeignet für Wand- oder Deckeninstallation

### Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- · Perfekt zum Entspannen und Verweilen
- · Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

# Besonderheiten

#### **Energiesparend**



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

#### Hochwertige LED-Beleuchtung



Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

#### Lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

#### Warmweißes Licht



Licht kann verschiedene
Farbtemperaturen aufweisen, die in
der Einheit Kelvin (K) angegeben
werden. Leuchten mit einem niedrigen
Kelvin-Wert erzeugen ein warmes,
gemütlicheres Licht, wohingegen
Leuchten mit einem höheren KelvinWert ein kühles, belebenderes Licht
erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet
warmweißes Licht für eine gemütliche
Atmosphäre.

#### 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

#### Wand- und Deckeninstallation



Installieren Sie diese Leuchte als eine Wand- oder Deckenleuchte, ganz nach Ihrem Geschmack.

# Perfekt zum Entspannen und Verweilen

Das Wohnzimmer bildet das Herz jedes Zuhauses – es ist der Ort, an dem die Familie sich versammelt, entspannt und Gäste empfängt. Die Beleuchtung für Ihr Wohn- und Schlafzimmer muss flexibel sein und einfach an die unterschiedlichen

Beleuchtungsbedürfnisse über den Tag hinweg angepasst werden können. Mit einer durchdachten Platzierung unterschiedlicher Lichtquellen und durch das Experimentieren mit mehrstufigen

Beleuchtungsmöglichkeiten schaffen Sie Atmosphäre im Raum und verleihen ihm ein warmes, einladendes Ambiente.

#### Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre



Diese Leuchte wurde nach gängigen Trends und Lebensstilen entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

## Daten

#### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

#### Design und Materialausführung

· Farbe: Weiß

· Material: Metall, Kunststoff

#### **Nutzlebensdauer**

Anzahl der Schaltzyklen: 15'000Nennlebensdauer: 20'000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Über Fernbedienung dimmbar: Nein

· LED integriert: Ja

 Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

### Lichteigenschaften

· Farbkonsistenz: 6 SDCM

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

#### **Sonstiges**

 Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage

· Stil: Zeitgenössisch

Typ: Deckenleuchten

· EyeComfort: Ja

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 100 mA

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.4 kgGesamte Höhe: 65 mmGesamte Länge: 287 mm

Ocsamic Lange. 207 mm

• Gesamte Breite: 287 mm

#### Service

• Garantie: 5 Jahr(e)

### **Technische Daten**

• Lichtquelle entspricht Standardlampe: 72

· Durchmesser: 287 mm

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
1200

· Lichttechnologie: LED

· Lichtfarbe: 2700

Netzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

 IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)

Schutzklasse: Klasse I

### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696122822

Nettogewicht: 0.4 kgBruttogewicht: 0.68 kg

Höhe: 6.7 cmLänge: 33.4 cmBreite: 33.4 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.695 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.