

Einbauspot

myLiving


DONEGAL

Anthrazit

LED



50401/17/PN



Schaffen Sie die passende Beleuchtung

Der Philips Einbauspot Donegal besteht aus hochwertigen Materialien (staubfrei rostfrei) für mühelose Instandhaltung. Mit seiner einfachen Linienführung passt er zu jedem Stil. Wählen Sie Ihre Philips GU10 LED-Lampe entsprechend Ihrem Stil und sorgen Sie für hochwertiges Licht mit langer Nutzlebensdauer.

Besondere Eigenschaften

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Leuchtmitteltausch

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Hochwertige Materialien
- Kein Staub, kein Rost

Besonderheiten

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Lampe ist keine Glühbirne enthalten. Somit können Sie entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Ihrem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Einfacher Leuchtmitteltausch

Der neue einfach bedienbare Ring erlaubt die einfache Montage einer GU10-Glühlampe.

Hochwertige Materialien

Dieser Einbauspot wird aus höchstwertigem Kunststoff mit erstklassigen Oberflächen gefertigt. Dies sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Lichtleistungen.

Kein Staub, kein Rost

Das spezielle Oberflächenmaterial dieses Einbauspots (staubfrei rostfrei) minimiert die Staubansammlung und sorgt für lange Lebensdauer Ihres Produkts.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Synthetik

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Einfacher Leuchtmitteltausch: Ja
- LED integriert: Nein
- Nur für LED-Leuchte geeignet: Ja
- Hochwertige Materialien: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohn- und Schlafzimmer
- Stil: Funktional
- Typ: Spot
- EyeComfort: Nein

Produktabmessungen und -gewicht

- Ausschnittlänge: 7 cm
- Ausschnittbreite: 7 cm
- Höhe: 4.2 cm
- Länge: 9 cm
- Nettogewicht: 0.112 kg
- Einbautiefe: 10 cm
- Breite: 9 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 30'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 3X500 lm
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A
- Anzahl Lichtquellen: 1
- Fassung/Sockel: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5.5 W
- IP-Code: IP20, Schutz gegen Objekte, die größer als 12 mm sind, Kein Schutz vor Wasser
- Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.714

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com