



Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Contemporary bietet eine Palette an Spots mit eleganten Silhouetten, die für qualitativ hochwertiges Licht sorgen, passend zum Geschmack, den Trends und dem Lifestyle von heute. Das von den hochwertigen LEDs ausgestrahlte warmweiße Licht eignet sich ideal als Akzentbeleuchtung.

Nachhaltige Lichtlösungen

- · Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- Energiesparend

Besondere Eigenschaften

- · Schwenkbarer Spotkopf
- · Der perfekte Lichtstrahl für Akzentbeleuchtung

Speziell für Ihr Home Office entwickelt

• Für alle Räume geeignet

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Warmweißes Licht
- · Qualitativ hochwertiges Material

Besonderheiten

Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Der perfekte Lichtstrahl zur Akzentbeleuchtung. Dieser Philips Spot bieten das perfekte Licht zur Akzentbeleuchtung (GU10-Lampe nicht enthalten). Mit gebündeltem Licht können Sie besondere Details oder Merkmale in Ihrem Zuhause hervorheben.

Für alle Räume geeignet

Funktional und gleichzeitig elegant – diese Philips Spots verschönern jeden Raum in Ihrem Zuhause.

Warmweißes Licht



Licht kann verschiedene
Farbtemperaturen aufweisen, die in
der Einheit Kelvin (K) angegeben
werden. Leuchten mit einem niedrigen
Kelvin-Wert erzeugen ein warmes,
gemütlicheres Licht, wohingegen
Leuchten mit einem höheren KelvinWert ein kühles, belebenderes Licht
erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet
warmweißes Licht für eine gemütliche
Atmosphäre.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Leuchte besteht aus mehreren Schichten von Mustern aus hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts und dafür, dass es Ihr Zuhause über viele Jahre hinweg bereichert.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

Farbe: WeißMaterial: Metall

Nutzlebensdauer

· Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

• Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· LED integriert: Ja

• LED-Lampe(n) im Lieferumfang

enthalten: Ja

Produktmontage mit einer Armlänge

Abstand: Ja

Lichteigenschaften

· Abstrahlwinkel: 36 Grad

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

· Nennlichtausbeute (Nom): 76 lm/W

Sonstiges

 Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche

· Stil: Zeitgenössisch

Typ: Decken-/Wandspots

· EyeComfort: Nein

· Zusätzliche Funktionen: ClickFix

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.385 kg
Gesamte Höhe: 107 mm
Gesamte Länge: 110 mm
Gesamte Breite: 90 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

 Gesamte Lichtleistung der Leuchte (verborgen): 255

 Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 255

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

Lichttechnologie: LEDLichtfarbe: 2700

· Netzstrom: AC 220-240

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

· Fassung/Sockel: GU10

 Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 3

 IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)

· Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Ja

· Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696157466

Nettogewicht: 0.39 kgBruttogewicht: 0.5 kg

Höhe: 11.4 cmLänge: 10.2 cmBreite: 13.8 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0 303

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.