

# PHILIPS

Lampe

LED

40 W

E27

8718696167779



## Perfektionieren Sie den klassischen Look

Dieses Philips Classic-Kabel verfügt über einen stoffumwickelten Mantel und einen Metallsockel mit klassischer Oberfläche, um eine zeitlose Atmosphäre in Ihren Wohnbereich zu bringen. Kombiniert mit einer E27 LED Lampe aus der Philips Classic-Reihe sorgt es für den perfekten Look.

### **Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht**

- Qualitativ hochwertiges Material
- Verstellbare Kabellänge

### **Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen**

- Kabel

# Besonderheiten

## Qualitativ hochwertiges Material [Kabel]

Dieses schöne textilmanteltes Kabel stellt sicher, dass Ihre Lampe nach der Installation gerade hängt. Die seidenmatte Optik des Metallsockels betont den antiken Look jeder Lampe.

## Verstellbare Kabellänge [Kabel]

Das Kabel ist auf verschiedene Höhen einstellbar. So erhalten Sie eine flexible, stilvolle und dynamische Kombination für eine Pendelleuchte über Ihrer Kücheninsel oder Ihrem Esstisch.

## Kabel

Die Philips Lampen können in Kombination mit einem der Philips Kabel verwendet werden, um Ihre Innenbeleuchtung abzurunden und einen Industrial-Look in Ihren Wohnraum zu bringen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Zubehör
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein

## Nutzlebensdauer

- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 25'000
- Nennlebensdauer: 10'950 Stunde(n)

## Lichteigenschaften

- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 0.00 lm/W

## Sonstiges

- Zusätzliche Funktionen: Dekorativ

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 330 mA
- Lichtausbeute: 0 lm/W
- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 120-240 V
- Wattleistung: 40 W
- Systemleistung: 40 W

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10.7 cm

## Nennwerte

- Nennleistung: 40 W

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- Netzfrequenz: 50 to 60 Hz
- Sockel: E27

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696167779
- Nettogewicht: 0.43 kg
- Bruttogewicht: 0.48 kg
- Höhe: 16.9 cm
- Länge: 7.1 cm
- Breite: 16.9 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-03-18  
Version: 0.1039

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.