

PHILIPS

Lampen in Kerzen-
und Tropfenform

LED

3,2 W – 25 W

E14

Warmweiß



8718699674953



Perfekte Lampe für Ihre Haushaltsgeräte

Die Philips T25 LED-Lampe wurde speziell für den Austausch Ihrer aktuellen Halogen- oder Standardlampen entwickelt. Sie kann in Kühlschränken oder Dunstabzugshauben mit kleinen Fassungen eingesetzt werden.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Licht und mehr

- Zur Verwendung in Kühl- und Gefrierschränken

Besonderheiten

Perfekte Passform

Dank ihrer vertrauten Formen passen sie optimal in Deine vorhandenen Leuchten. Sie sehen aus wie klassische Glühlampen.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Speziallampen für Haushaltsgeräte

Kühlschranklampen von Philips können in Kühlschränken, Gefrierschränken und ähnlichen Geräten mit niedrigen Betriebstemperaturen verwendet werden. Ersetzen Sie einfach die Glühlampen in Ihren Haushaltsgeräten durch die äußerst langlebigen und energiesparenden Philips Kühlschranklampen.

Daten

Eigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- Technologie: LED
- Glasart: Satiniert

Lampenabmessungen

- Höhe: 7.1 cm
- Gewicht: 0.02 kg
- Breite: 2.5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 160 Grad
- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 250 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 35 mA
- Lichtausbeute: 78 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699674953
- Artikelnr.: 871869967495300
- Produkttitel: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1CT/12

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 3.2 W
- Äquivalente Wattleistung: 25 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 7.1 cm

Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 160 Grad
- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 250 lm
- Nennleistung: 3.2 W

Technische Daten

- Frequenz: 50 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699674953
- Nettogewicht: 0.012 kg
- Bruttogewicht: 0.014 kg
- Höhe: 6.700 cm
- Länge: 2.500 cm
- Breite: 2.500 cm
- Materialnummer (12NC): 929001325880



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.234

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com