

PHILIPS

Filament-Lampe,
Milchglas, 100W A60 E27

LED

6500 K

1521 lm

15000 Std.



8718699762612



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen matten Glühlampen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht

blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein

Lampenabmessungen

- Höhe: 10.4 cm
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 6500 K
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 865 | CCT of 6500K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 144 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699762612
- Artikelnr.: 871869976261200
- Produkttitel: LED classic 100W E27 CDL A60 FR ND1PF/10

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.52
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 10.5 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10.4 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer:
387433

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699762612
- Nettogewicht: 0.03 kg
- Bruttogewicht: 0.05 kg
- Höhe: 14.6 cm
- Länge: 6.5 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2025-05-27
Version: 0.397

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.