



Auf die inneren Werte kommt es an

Mit seinem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dieser LED-Spot der perfekte nachhaltige Ersatz für einen herkömmlichen Halogen-Spot.

Hochwertiges Licht

· Kaltweißes Licht

Besonderheiten

Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: GU10
- · Kolbenausführung: Klar
- · dimmbar: Nein
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- · Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 390 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 84 lm/W

Sonstiges

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- . EAN: 8718699774196
- · Artikelnr.: 871869977419600
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Systemleistung: 4.6 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 54 mm
- Gesamte Länge: 54 mm
- · Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

 Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 770 cd

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 391859

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8718699774196
- Nettogewicht: 0.05 kgBruttogewicht: 0.07 kg
- Höhe: 12.7 cmLänge: 5.3 cmBreite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.167 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.