



WiZmote

Steuere Deine Lampen per Knopfdruck mit der WiZmote. Diese Fernbedienung funktioniert mit allen WiZ Produkten und hat eine Reichweite von 15 Metern. Selbst wenn das WLAN einmal ausfällt ist es möglich, das Licht ein- oder auszuschalten, heller oder dunkler zu stellen, ein Nachtlicht oder bis zu vier bevorzugte Lichtmodi einzurichten.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Batteriebetrieben
- IP20/Kunststoff/Schwarz
- Funktioniert mit allen WiZ Connected Produkten



15M
↔
50FT



Kabellose Steuerung von WiZ Lampen

Die Steuerung von WiZ Lampen geht ganz schnell und einfach. Das Licht lässt sich per Tastendruck leicht ein-/ausschalten und dimmen. Die direkte Verbindung mit WiZ Lampen funktioniert auch, wenn das WLAN ausgefallen ist.

Großer Steuerbereich von 15 m

In einer normalen Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden ist eine Steuerung von Lampen und Geräten innerhalb einer Reichweite von 15 Metern möglich.

Einfache Steuerung einer oder mehrerer Lampen in einem Zimmer

Dieses tragbare Zubehör für die Steuerung kann mit einem Zimmer verbunden werden und bis hin zu 50 Lampen in diesem Zimmer auslösen. Durch Ändern des für das Zubehör in der App verknüpften Zimmers kann ein anderes Zimmer gesteuert werden.



Kompatibel mit allen „Connected by WiZ“ Lampen

Dieses WiZ Zubehör für die Steuerung wurde entwickelt, um alle Beleuchtungsarten im WiZ System zu steuern. Alle Lampen jeder Marke lassen sich damit steuern, solange sie die Aufschrift „Connected by WiZ“ tragen.

Deine bevorzugten Lichtmodi mit nur einer Taste

Mit nur einem Tastendruck kannst Du das Licht ein- oder ausschalten, die Helligkeit anpassen, Deinen Lieblingsmodus auswählen oder das Nachtlicht einschalten. In der WiZ App kannst Du bis zu vier Lichtmodi und Szenen als Favoriten einstellen.





TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:

Ja

Steuerdistanz: 15 m

STROMVERBRAUCH

Spannung: 3Vdc V

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp: AAA - Batteriepack,
Bleistiftgröße

IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)

Schutzklasse: Klasse III

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699789220

Nettogewicht: 0.06 kg

Bruttogewicht: 0.08 kg

Höhe: 13.2 cm

Länge: 4.6 cm

Breite: 7.6 cm

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.057 kg

Gesamte Höhe: 15 mm

Gesamte Länge: 135 mm

Gesamte Breite: 38 mm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.