

# PHILIPS

LEDtube, Netzstrom,  
S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



## Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).

### Hochwertiges Licht

- Rundum hell

# Besonderheiten

## Rundum hell

Dank des innovativen Vintage-Designs werden bei dieser LED-Lampe die am

Strahlrand auftretenden Schatten vermieden. Das Ergebnis? Ein natürliches warmweißes Licht.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Sonstiges
- Sockel: S14s
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis 45 °C
- Nennlebensdauer: 30'000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

## Garantie

- Garantiedauer: 2 Jahre

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 375 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700
- Lichtstrom: 375 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.1
- Nennlichtausbeute (Nom): 107

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- Zeichen & Zertifikate: CE Zeichen, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat, RoHS Konformität
- LED-Innovationen: EyeComfort

## Andere Eigenschaften

- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514263581
- Artikelnr.: 871951426358100
- Produkttitel: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

## Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 3.5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 500 mm
- Gesamte Länge: 500 mm
- Gesamte Breite: 30 mm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 30'000

### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 30 mm
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 387350
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 0.1
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: S14s
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: 220-240V

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514263581
- Nettogewicht: 0.14 kg
- Bruttogewicht: 0.18 kg
- Höhe: 53.5 cm
- Länge: 3.3 cm
- Breite: 5.1 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.453

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.