





# Hochmoderne LED für zu Hause

Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer flammenfarbigen Farbtemperatur ist sie perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

• Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

## Besonderheiten

# Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



"Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleihtjedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet."

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27dimmbar: Nein
- · Kolbenausführung: Bernsteinfarben
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- · Nennlebensdauer: 15'000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 1800 K
- · Nomineller Lichtstrom: 300 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 818 | CCT of 1800K
- · Ähnlichste Farbtemperatur: 1800 K
- · Lichtstrom: 300 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.4
- · Nennlichtausbeute (Nom): 66 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort
- · Zusätzliche Funktionen: Dekorativ

#### **Andere Eigenschaften**

- · CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

#### Informationen zur Verpackung

- · EAN: 8719514313828
- · Artikelnr.: 871951431382800
- Produkttitel: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

#### Stromversorgung

· Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.7

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 28 W
- · Systemleistung: 4.5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 293 mmGesamte Länge: 293 mmGesamte Breite: 162 mm

#### Nennwerte

· Nennlebensdauer: 15'000

#### **Technische Daten**

Frequenz: 50-60Durchmesser: 162 mmDimmbar: Nein

 $. \ \, \mathsf{Flackerwert} \ (\mathsf{PstLM}) - \mathsf{Flackerwert} \\$ 

gemäß EN 61000-3-3: 1
• Netzfrequenz: 50 to 60

· Sockel: E27

• Eine Verwendung in geschlossenen

Leuchten ist möglich: No

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514313828

Nettogewicht: 0.23 kgBruttogewicht: 0.49 kg

Höhe: 32 cmLänge: 18.5 cmBreite: 18.5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.393 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.