

PHILIPS

Filament-Lampe
Bernstein 25W A60 E27

LED

1800K

250 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514315433



Hochmoderne LED für zu Hause

Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer flammenfarbigen Farbtemperatur ist sie perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Besonders warmweißes, dimmbares Licht


- Dimmbares, besonders warmweißes Licht

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

Besonderheiten

Besonders warmweißes, dimmbares Licht



Sorge mit besonders warmweißem Licht, das gedimmt werden kann, um eine individuelle Atmosphäre zu schaffen, für ein gemütliches und warmes Ambiente in Deinem Zuhause.

Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



„Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleiht jedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet.“

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 10.6 cm
- Breite: 6.1 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 1800 K
- Nomineller Lichtstrom: 250 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 818 | CCT of 1800K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Dekorativ

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 62 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514315433
- Artikelnr.: 871951431543300
- Produkttitel: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 4 W
- Äquivalente Wattleistung: 25 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

8719514315433

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 10.6 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514315433
- Nettogewicht: 0.03 kg
- Bruttogewicht: 0.05 kg
- Höhe: 14.6 cm
- Länge: 6.5 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2025-05-24
Version: 0.373

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com