

PHILIPS

Filament-Kerzenlampe,
P45 E14, transparent, 60
W

LED

2200–2700 K

806 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514324596



Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Transparente Philips LED-Tropfenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Sie ist die perfekte Ergänzung für dekorative Leuchten mit kleiner (E14) Fassung.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Besonderheiten

Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung/ Außenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 25'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- LED integriert: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 300
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 136

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohnzimmer
- Stil: Klassisch
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324596
- Artikelnr.: 871951432459600
- Produkttitel: LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60
- Energieeffizienz-Label (EEL): D
- Leistung: 5.9
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 6

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 80 mm
- Gesamte Länge: 80 mm
- Gesamte Breite: 45 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 45 mm
- Lichttechnologie: LED
- IP-Code: IP65
- EPREL-Registrierungsnummer:
1109149

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514324596
- Nettogewicht: 0.02 kg
- Bruttogewicht: 0.04 kg
- Höhe: 12.7 cm
- Länge: 5.3 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.422

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.