





Komfortables LED-Licht, das den Augen gut tut

Philips LED Slim Downlight bietet einen natürlichen Lichteffekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. Es ist ein schlankes Meisterwerk für niedrige Decken und schafft überall zu Hause ein elegantes Ambiente. Angenehmes Licht, das die Augen schont.

Einfach in der Handhabung

- Ideal für Zimmer mit niedrigen Decken, ermöglicht eine unauffällige und subtile Befestigung.
- · Einfache Installation

Hochwertige Qualität

• EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Material und Oberfläche

· Material aus hochwertigem Metall

Lebensdauer

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Besonderheiten

Geeignet für niedrige DeckenSchlankes Design Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte. Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer der Produkte auf bis zu 25.000 Stunden

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck:
 Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- · Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 12'500
- · Nennlebensdauer: 25'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 110 GradFarbkonsistenz: 6 SDCM

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 4000 K

· Nennlichtausbeute (Nom): 112 lm/W

Sonstiges

 Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage

Stil: ZeitgenössischTyp: DeckenleuchtenEyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 110 mA

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.36 kg
Gesamte Höhe: 28 mm
Gesamte Länge: 210 mm
Gesamte Breite: 210 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Durchmesser: 210 mm

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte:

· Lichtfarbe: 4000

Netzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

· Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514328860

Nettogewicht: 0.43 kgBruttogewicht: 0.5 kg

Höhe: 22 cmLänge: 3.3 cmBreite: 21.5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.436

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.