



Superslim Deckenleuchte 14 W

Die smarte Deckenleuchte WiZ SuperSlim erzeugt in Wohnräumen ein einstellbares warm- oder kaltweißes Licht. Steuere die Leuchte mit der WiZ App oder Deiner Stimme, um das Licht zu dimmen oder heller einzustellen, oder nutze in der WLAN-Einrichtung voreingestellte Lichtmodi.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Tunable White
- Abmessungen: Ø 242
- IP20/Kunststoff/Weiß



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Metall Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
Nennlebensdauer: 20'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 92 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 120 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.43 kg
Gesamte Höhe: 23 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 242 mm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
1300
Lichtfarbe: 2700-6500
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 14
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514337978
Nettogewicht: 0.43 kg
Bruttogewicht: 0.5 kg
Höhe: 25 cm
Länge: 2.8 cm
Breite: 24.5 cm