

PHILIPS

Star Decken-/
Wandspot

Decken-/Wandspots

2700 K

Schwarz

Dimmbar;ClickFix

8719514435377



Setze in Deinem Zuhause Akzente mit Licht

Dieser Philips myLiving Star LED-Spot strahlt mit seinem Chromfuß und dem pulver-schwarz lackierten Korpus zeitlose Eleganz aus. Mit diesem dimmbaren LED-Spot von Philips kannst Du Dein Licht stufenlos auf das passende Niveau dimmen: von hellem, funktionalem Licht für alltägliche Aufgaben bis hin zu sanftem Licht für entspannte Stunden.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- Hochwertige LED-Beleuchtung

Moderne LED-Beleuchtung

- Warmweißes Licht

Besondere Eigenschaften


- Schwenkbarer Spotkopf

Beleuchtung nach deinen Bedürfnissen und für deine Sicherheit

- Lampenlebensdauer von bis zu 30 Jahren
- 5 Jahre Garantie für Ihre Sicherheit

Besonderheiten

Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

Warmweißes Licht



Diese Leuchte verwendet modernste Lichttechnologie von Philips mit den neuen warmweißen, hochmodernen Hochleistungs-LEDs, die eine Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin ermöglichen.

Lebensdauer bis zu 30 Jahre

LED-Beleuchtung hält länger und vermeidet so den Aufwand durch häufigen Austausch deiner Lichtquelle. Dies reduziert Abfälle erheblich, spart dir aber auch langfristig Geld.

5 Jahre Garantie

Alle unsere Spot-Leuchten werden für eine lange Lebensdauer hergestellt. Für das komplette Produkt gilt eine volle 5-jährige Garantie, sodass Sie jeden Tag eine langlebige, hochwertige Beleuchtung genießen können.

Hochwertige LED-Beleuchtung



Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 30'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul: Ja
- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Staubfrei rostfrei: Nein
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Ja
- Perfekt geeignet für die horizontale oder vertikale Montage: Ja
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Ja
- Perfekt geeignet zur Befestigung mit Ausrichtung nach oben/unten: Ja
- Perfekt geeignet für Wand- oder Deckeninstallation: Ja
- Drehbarer Kopf (nach links und rechts): Nein
- Mobil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Ja
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (nach unten und oben): Ja
- Adapter für GB im Lieferumfang enthalten: Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Ja
- Wasserfest: Nein
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 45 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, ClickFix

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 110 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.28 kg
- Kabellänge: 220 m
- Höhe: 8.2 cm
- Mindesthöhe: 82 cm
- Länge: 11.8 cm
- Breite: 6 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 30'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514435377
- Nettogewicht: 0.28 kg
- Bruttogewicht: 0.35 kg
- Höhe: 14.2 cm
- Länge: 7.2 cm
- Breite: 9.2 cm



Ausstellungsdatum:
2025-04-19
Version: 0.381

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com