

PHILIPS

Lampe 8,5 W (entspr.
60 W) A60 E27

Smarte LED

Gesamtes Farbspektrum

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache



8719514489844



Farbenfrohes Licht für jede Stimmung

Diese Philips Smart LED-Lampe in Standardform erzeugt ein intensives, smartes Farblight. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

Einfache Einrichtung

- Einfaches Plug-and-Play

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen
- Voreingestellte Wohlfühlfunktionen

Lichtmodi

- Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play



WiZ funktioniert mit deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung



Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung



Steuere deine Lampen einfach mit deiner Stimme, aktiviere dazu einfach die Integration in Google, Alexa oder richte einen Siri-Kurzbefehl ein.

Automatisiere dein Licht mit Routinen



Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

Voreingestellte Wohlfühlfunktionen



Voreingestellte WiZ App Wohlfühlfunktionen erzeugen ein Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt und Dich durch den Tag begleitet. WiZ erzeugt helles Tageslicht zum Energietanken oder Konzentrieren. Später geht das Licht langsam zu einem weichen, warmen Weiß über, das eine bessere Entspannung und einen ruhigeren Schlaf ermöglicht.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi



Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

Eigene Szenen



Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment deines Tages. Speichere deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der Fernbedienung oder deiner Stimme auf.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Kabelloses Dimmen
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert

Lampenabmessungen

- Höhe: 12.2 cm
- Gewicht: 0.065 kg
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.7
- Nennlebensdauer: 25'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 (RGB) K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

Sonstiges

- EyeComfort: Nein

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 70 mA
- Lichtausbeute: 100 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514489844
- Artikelnr.: 871951448984400
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 922-65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 8.5 W
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 12.2 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 8.5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 1264438
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere



Ausstellungsdatum:
2023-12-06
Version: 0.181

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com