IMAGEO 1 x einstellbarer Spot

Setze Deine Einrichtung zu Hause gekonnt in Szene: Mit dem verstellbaren Spot und dem farbenfrohen smarten Licht des smarten Spotleuchte WiZ Imageo in Schwarz. Verwende Dein vorhandenes WLAN zur Steuerung mit der WiZ App oder Deiner Stimme.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Plattenabmessungen: Ø 8 CM
- IP20/Metall/Schwarz

Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen
Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.

Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform
Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.

Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet
Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten.Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Die perfekte persönliche Lichtszene
Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.

Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag
Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht
Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN
Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG
Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENSDAUER
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
Nennlebensdauer: 15'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Nein
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 69 lm/W

SONSTIGES
Speziell geeignet für: Wohnzimmer Esszimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN
Lampenstrom: 1x60 mA

STROMVERBRAUCH
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT
Nettogewicht: 0.278 kg
Gesamte Höhe: 123 mm
Gesamte Länge: 80 mm
Gesamte Breite: 105 mm

SERVICE
Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN
Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 345
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 345
Lichtfarbe: 2200–6500 (RGB)
Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
Fassung/Sockel: GU10
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Ja
Anzahl Lichtquellen: 1

WAS UNTERSTÜTZT WIRD
Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT
EAN/UPC - Produkt: 8719514551930
Nettogewicht: 0.28 kg
Bruttogewicht: 0.37 kg
Höhe: 14.5 cm
Länge: 8.3 cm
Breite: 10.7 cm

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.