



## RUNE WIZ CEILING 21W B 27-65K TW RGB

Die Zweizonenbeleuchtung der LED-Deckenleuchte Rune erzeugt einen schwebenden Lichteffect und dynamische Farbkombinationen. Mit der Mittelzone für kühles, helles oder warmweißes Umgebungslicht und einem Ring aus Farblicht sind personalisierte Szenen möglich, die jedes Mal für eine angenehme Überraschung sorgen.


## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Hauptbeschreibung: Einstellbares Weiß Seite: Gesamtes Farbspektrum
- Abmessungen: Ø 400
- IP20/Kunststoff/Weiß




## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.




## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißem bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktionierte mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: Sonstiges

### DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Metall Kunststoff

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 30'000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nein  
Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): 80  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

### SONSTIGES

Speziell geeignet für: Funktional

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 200 mA  
Lichtausbeute: 100 lm/W

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5  
Spannung: 220-240 V

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1.2 kg  
Höhe: 4.5 cm  
Länge: 40 cm  
Breite: 40 cm

### SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

### TECHNISCHE DATEN

Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000  
Stunde(n)  
Durchmesser: 400 mm  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
2100  
Lichtfarbe: 2700-6500  
Leuchte dimmbar: Wireless Dim –  
Nicht mit Dimmer verwenden  
LED: Ja  
LED integriert: Ja  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 21  
IP-Code: IP20  
Schutzklasse: Klasse II