

Lichterketten

Ein lebendiges Zuhause mit einer Reihe von individuell einstellbaren Farben, damit besondere Momente unvergesslich bleiben. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN und lässt sich per WiZ-App oder mit der Stimme steuern.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- Für den Außenbereich ausgelegt




Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANs ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



Matter zertifiziert

Dieses Produkt ist Matter zertifiziert. Du kannst es mit Deiner bevorzugten Smart-Home-Plattform einrichten und steuern. Es funktioniert nahtlos mit anderen Matter zertifizierten Geräten.



Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



Die perfekte Lichtszene für den Außenbereich

Erzeuge mit verschiedenen Farb- und Weißlichteinstellungen die perfekte Lichtatmosphäre für die schönen Momente im Garten. Neue Szenen sind mit der App, der Fernbedienung oder der Stimme ganz schnell gespeichert.



Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Niedervolttechnologie und einfache Installation

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor
Lampenform: Rechteck

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nein
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 7 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Garten und Terrasse

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 200 mA
Lichtausbeute: 10 lm/W

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 2.15 kg
Höhe: 20 cm
Länge: 1'480 cm
Breite: 4.5 cm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 10 lm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 120
Lichtfarbe: 2700-5000 (RGB)
Leuchte dimmbar: Wireless Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
LED: Ja
LED integriert: Ja
Anzahl Lichtquellen: 12
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 12 W
IP-Code: IP65 (Adapter IP44)
Schutzklasse: Klasse II
Austauschbare Lichtquelle: Ja