



IMAGEO 4 x einstellbarer Spot Quadratische Platte

Es verfügt über vier einstellbare Aufbauspot, eine moderne, nicht ganz quadratische Deckenleuchte und jede Menge Leistung, um Deinen Raum in alle Richtungen mit Licht und Farbe zu fluten. Unsere Aufbauspot helfen Dir, für jede Aktivität die perfekte Licht-Szene auszuwählen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Plattenabmessungen: 22*22 CM
- IP20/Metall/Schwarz



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch einzuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.

Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
Nennlebensdauer: 15'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Nein
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 69 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 4x60 mA

STROMVERBRAUCH

Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1.32 kg
Gesamte Höhe: 123 mm
Gesamte Länge: 220 mm
Gesamte Breite: 220 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 345
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1380
Lichtfarbe: 2200-6500 (RGB)
Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
Fassung/Sockel: GU10
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Ja
Anzahl Lichtquellen: 4

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514554573
Nettogewicht: 1.32 kg
Bruttogewicht: 1.49 kg
Höhe: 14.7 cm
Länge: 22.5 cm
Breite: 22.5 cm