




Gradient Stehleuchte

Verwandle Deinen Raum mit der WiZ Gradient Stehleuchte. Genieße RGBIC-Technologie für atemberaubende, mehrfarbige Displays, die den Raum in Licht tauchen. Sein schlankes, minimalistisches Design passt in jede Ecke, während anpassbare voreingestellte Modi Dir die Wahl zwischen dynamischen Animationen und sanftem, statischem Leuchten geben. Du kannst Dein Licht sogar zur Musik pulsieren lassen oder die Farben Deines Fernsehbildschirms anpassen (HDMI Sync Box erforderlich).


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Mehrere Farben gleichzeitig
- Schlankes und minimalistisches Design
- Synchronisierung mit dem Fernseher (Sync Box erforderlich)



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.




Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.




Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



Beeindruckende Surround-Beleuchtung

Synchronisiere Dein Licht mit Musik und Video (HDMI Sync Box erforderlich) und erlebe Dein Home-Entertainment noch intensiver. Erlebe Deine Filme und Dein Gaming mit der Synchronisierung so eindrucksvoll und lebhaft wie im Kino.



Statische und dynamische Lichtmodi zur Stimmungsaufhellung

Du hast die freie Wahl aus Millionen von Farben und den von uns vorbereiteten Lichtmodi. Bei so vielen Möglichkeiten kannst Du Feiertage, Partys, romantische Abende und sogar Deinen Alltag auf magische Weise erstrahlen lassen!



Atemberaubende Farbverläufe

Erlebe die Schönheit von Farbverläufen, bei denen mehrere Farben nahtlos ineinander fließen und einen faszinierenden Lichteffect erzeugen. Dieses dynamische Design bringt lebhaft Energie in jedem Raum.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Aluminium

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
Nennlebensdauer: 15'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Farbtemperatur: NA
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 58 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1.347 kg
Gesamte Länge: 1'355 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 90 mm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichtfarbe: RGB
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 9.7
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514865273
Nettogewicht: 1.33 kg
Bruttogewicht: 3.01 kg
Höhe: 14.8 cm
Länge: 143.4 cm
Breite: 14.3 cm