



Bodenspot- Erweiterung

Plug-and-Play zur Erweiterung Deiner vorhandenen Installation mit Outdoorspots von WiZ. Niederspannungsleuchten lassen sich einfach und sicher installieren. Du kannst sie ohne zusätzliche Verkabelung anbringen und neu anordnen. Verwende Dein vorhandenes WLAN, um die Lampen per Stimme oder mit der WiZ App zu steuern.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- Für den Außenbereich ausgelegt




Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANs ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



Matter zertifiziert

Dieses Produkt ist Matter zertifiziert. Du kannst es mit Deiner bevorzugten Smart-Home-Plattform einrichten und steuern. Es funktioniert nahtlos mit anderen Matter zertifizierten Geräten.



Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Niedervolttechnologie und einfache Installation

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.



Intensiviere die Stimmung, indem Du für jeden Spot eine andere Farbe einstellst

Intensiviere die Stimmung des Lichts durch das Spiel dynamischer Lichtmodi. Stelle einfach jeden Spot so ein, dass er in einer anderen Farbe leuchtet. Mische und kombiniere Millionen Lichtfarben oder verschiedene Lichtmodi und erzeuge passend zu Deinem Stil einen einzigartigen Lichteffekt.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor
Lampenform: Rechteck

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Nein
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Abstrahlwinkel: 50 Grad
Farbkonsistenz: 7 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Garten und Terrasse

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 374 mA
Lichtausbeute: 67 lm/W

STROMVERBRAUCH

Spannung: 12 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.685 kg
Höhe: 20.2 cm
Länge: 300 cm
Breite: 7.4 cm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Nutzlebensdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 450 lm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 270
Lichtfarbe: 2700–5000 (RGB)
Leuchte dimmbar: Wireless Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
LED: Ja
LED integriert: Ja
Anzahl Lichtquellen: 1
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 4 W
IP-Code: IP65
Schutzklasse: Klasse III
Austauschbare Lichtquelle: Nein