



NFC-Tag, 4 Stück

WiZ-NFC-Tags ermöglichen ein schnelles Einrichten bevorzugter Lichtmodi. Einfach diese anpassbaren Tags aufkleben und mit dem Smartphone berühren. Die Tags lassen sich personalisieren, um das Licht ein- oder auszuschalten, den Fokusmodus auszulösen, das Licht in den Partymodus zu versetzen, ein Fest mit Freunden zu feiern und und und. Jede andere gewünschte Einstellung ist schnell und einfach möglich. Batterien sind nicht erforderlich.


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Keine Batterie erforderlich
- IP20/PET/Weiß
- Funktioniert mit allen WiZ Connected Produkten



WiZ Tags platzieren oder aufkleben

Klebe die WiZ NFC-Tags mit selbstklebender Rückseite an geeignete Stellen im Innenbereich auf, zum Beispiel an einer Wand oder auf einem Schreibtisch.



Schnelle und einfache Steuerung von WiZ Lampen

Richte diese NFC-Tags in der WiZ-App ein. Tippe dann mit Deinem Smartphone darauf, um die Lampen zu aktivieren und zu steuern. Das geht ganz schnell und einfach. Batterien sind nicht erforderlich.



Tag-Aktionen anpassen

Weise mit der WiZ App jedem Tag eine Aktion zu. Schalte die WiZ Lampen ein oder aus, löse den Fokusmodus aus, wenn Du von zu Hause aus arbeitest, aktiviere den Partymodus und tanze mit Deinen Freunden oder wähle eine andere gewünschte Einstellung aus.



Funktioniert mit der WiZ App

Dieser NFC-Tag funktioniert mit der WiZ App. Sämtliche Lampen im WiZ System lassen sich damit steuern. Das gilt für alle, die „Connected by WiZ“ sind.



Mit eigenen Aufklebern personalisierte WiZ Tags

Bringe die von WiZ entworfenen Aufkleber auf Deinen NFC-Tags an. So kannst Du sie auf einen Blick unterscheiden. Oder erstelle mit den leeren Aufklebern Deine eigenen Etiketten und Designs.



TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß

Material: Kunststoff

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Batterien im Lieferumfang enthalten:

Nein

Steuerdistanz: 0.015 m

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.0008 kg

Gesamte Höhe: 1 mm

Gesamte Länge: 25 mm

Gesamte Breite: 25 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser: 25 mm

IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)

Schutzklasse: nicht zutreffend

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072411

Nettogewicht: 0 kg

Bruttogewicht: 0.03 kg

Höhe: 10.1 cm

Länge: 3.1 cm

Breite: 7.6 cm

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

Festgelegter Unterstützungszeitraum:

Minimum of 60 months after
introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth

WLAN (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.