



## Schreibtischlampe Portrait

Ein Licht mit so vielen Möglichkeiten! Die multifunktionale smarte WiZ Portrait Schreibtischleuchte verfügt über zwei Lichtzonen. Sie eignet sich hervorragend als Arbeitsbeleuchtung am Schreibtisch, für Videoanrufe und sogar als entspannendes Licht, wenn Du mal eine Nachttisch einlegst. Die Umschaltung von der Schreibtischbeleuchtung zum Licht für Videoanrufe erfolgt durch einfaches Betätigen der Drehschalters. Ein speziell entwickelter Diffusor erzeugt weiches, einstellbares Ringlicht für ein optimales Online-Erscheinungsbild Deiner Person. Der integrierte Helligkeitssensor erkennt das Umgebungslicht und passt die Arbeitsbeleuchtung automatisch an. Dies verringert die Belastung der Augen bei langen Arbeitszeiten. Das schlichte und klare geometrische Design passt gut zu jeder Einrichtung. Die smarte Schreibtischleuchte Portrait lässt sich gut mit den anderen Leuchten in Deinem WiZ System kombinieren und so einfach steuern, wie Du es von einer WiZ erwartest. Nutze die WiZ App, die WiZmote oder Deine Stimme, um überall zu Hause die perfekte Atmosphäre zu schaffen.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Tunable White
- Automatische Helligkeitsanpassung
- Lichteffekt mit zwei Zonen



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



## Zwei Lichtzonen für Fokus, Videoanrufe oder Atmosphäre

Zwei Lichtzonen machen die Schreibtischlampe WiZ Portrait multifunktional. Bei horizontaler Ausrichtung verwende das nach unten gerichtete Licht zur Fokussierung und das nach oben gerichtete Licht für die Atmosphäre. Bei vertikaler Ausrichtung verwende das Vorderlicht für Videoanrufe und das Hintergrundlicht für die Atmosphäre. Eine Lampe, so viele Einsatzmöglichkeiten!

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: Rechteck  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß  
Material: Kunststoff

## NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000  
Nennlebensdauer: 25'000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2700-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 60 lm/W

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 2000 mA

## STROMVERBRAUCH

Spannung: 5 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1.4 kg  
Gesamte Höhe: 380 mm  
Gesamte Länge: 204 mm  
Gesamte Breite: 195 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
600  
Lichtfarbe: 2700-6500  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 10  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt  
(Finger)  
Schutzklasse: Klasse III

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072695  
Nettogewicht: 1.46 kg  
Bruttogewicht: 1.73 kg  
Höhe: 41.5 cm  
Länge: 21.3 cm  
Breite: 24.3 cm