



Wandleuchte Classic

Diese wetterfeste, mit Netzspannung betriebene Außenwandleuchte vereinbart einen klassischen rechteckigen Look mit futuristischer Leistung. Beleuchte Deinen Vorgarten, Garten, Balkon oder Deine Terrasse mit einem 1.000 Lumen starken Licht in wunderschönen dynamischen Farben und einstellbarem Weißlicht. Funktioniert mit Deinem vorhandenen WLAN und Deinen WIZ Lampen und Leuchten.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Hochvolt
- Witterungsbeständig




Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANs ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.




Die perfekte Lichtszene für den Außenbereich

Erzeuge mit verschiedenen Farb- und Weißlichteinstellungen die perfekte Lichtatmosphäre für die schönen Momente im Garten. Neue Szenen sind mit der App, der Fernbedienung oder der Stimme ganz schnell gespeichert.



Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Außenbeleuchtung ganz nach Belieben steuern

WIZ bietet viele Möglichkeiten zur Steuerung smarterer Lampen. Verwende ganz ortsunabhängig einfach Dein Smartphone oder Deine Stimme, um die Lampen anzupassen. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
Nennlebensdauer: 25'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2700-5000 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 63 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 50 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.79 kg
Gesamte Höhe: 228 mm
Gesamte Länge: 227 mm
Gesamte Breite: 170 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 1'000
Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 600
Lichtfarbe: 2700–5000 (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 9.5
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 9.5
IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Nein
Anzahl Lichtquellen: 1

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169076181
Nettogewicht: 0.79 kg
Bruttogewicht: 1.17 kg
Höhe: 29.6 cm
Länge: 19.7 cm
Breite: 25.2 cm