



Flex Strip 5 m

Schaffe faszinierende Formen mit dem biegbaren Design des Smart Flex Strip und verleihe jedem Raum ein ganz besonderes Flair. Mit den lebendigen Farben und Effekten schaffst Du im Handumdrehen die perfekte Stimmung für jeden Anlass. Ob über die WiZ App, Sprachbefehle oder Fernbedienung – noch nie war es so einfach, Dein ganz persönliches Lichterlebnis zu kreieren. Verwandle deinen Wohnbereich im Handumdrehen mit dem Smart Flex Strip und gestalte eine Beleuchtung auf eine Art und Weise, die Du nie für möglich gehalten hättest

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- IP20/Silikon



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Matter zertifiziert

Dieses Produkt ist Matter zertifiziert. Du kannst es mit Deiner bevorzugten Smart-Home-Plattform einrichten und steuern. Es funktioniert nahtlos mit anderen Matter zertifizierten Geräten.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



Ein einziger Lightstrip in verschiedenen Farben

Stimmungsvolles Licht durch die Farbverläufe der flexiblen Lightstrips: Dynamischen Lichtmodi ermöglichen die passende Atmosphäre für jeden Raum.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

LICHTERKETTE/LIGHTSTRIP

Ausgangsleistung: 19 W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Ambience

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 125 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.65 kg
Höhe: 1.3 cm
Länge: 500 cm
Breite: 0.6 cm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000
Stunde(n)
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichtfarbe: RGB
Leuchte dimmbar: Wireless Dim –
Nicht mit Dimmer verwenden
LED: Ja
LED integriert: Ja
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 22
IP-Code: IP20
Schutzklasse: Klasse II

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077263
Nettogewicht: 0.65 kg
Bruttogewicht: 1.01 kg
Höhe: 9.3 cm
Länge: 23.7 cm
Breite: 23.7 cm