



Quadratische Panneleuchte 12W

Bringe Licht in Dein Leben – mit der smarten WiZ Deckenleuchte. Wähle zwischen minimalistischem Schwarz und klassischem Weiß – perfekt abgestimmt auf Deine Einrichtung! Genieße den kompletten Komfort und gleichzeitig den geringeren Energieverbrauch einer LED-Leuchte mit einstellbarem Weißlicht. Probiere kühles Tageslicht für gute Konzentration oder gemütliches Kerzenlicht zum Entspannen und für alles dazwischen. Außerdem kannst Du es mit der WiZ App oder Deiner Stimme zu 100 Prozent fernsteuern.


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Maße: 295
- IP20/Kunststoff/Weiß




Schlankes, schmales Design

Diese Leuchte passt mit ihrem minimalistischen Design und ihrer schlanken Form garantiert in jedes Innendekor.



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
Nennlebensdauer: 20'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 133 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Küche Esszimmer Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 110 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1 kg
Gesamte Höhe: 37 mm
Gesamte Länge: 295 mm
Gesamte Breite: 295 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
1600(@2700K)
Lichtfarbe: 2200-6500 (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 12
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169077928
Nettogewicht: 1.2 kg
Bruttogewicht: 1.58 kg
Höhe: 35.2 cm
Länge: 5.9 cm
Breite: 34.9 cm