




HDMI Sync Box mit TV- Hintergrundbeleuchtung für TVs von 75"–85"

Sorge für mehr Unterhaltung, indem Du die Farben Deines Fernsehers in Echtzeit projizierst. Der RGBIC Strip sorgt für leuchtende Farben und schnelle Beleuchtung bei Filmen, Spielen oder Musik. Genieße die einfache Installation und die genaue Farbanpassung über HDMI. Synchronisiere Dich mit jedem HDMI 2.0-Gerät wie einem Streaming Stick oder einer Spielkonsole. Verbinde beliebig viele farbfähige WiZ-Lichter über WLAN und beleuchte den ganzen Raum.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Erfordert einen externen HDMI-Eingang; nicht kompatibel mit Smart-TV-Apps
- Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- 3-seitiger RGBIC Strip für TVs von 75"-85"



Saubere Installation und einfache Einrichtung

So geht's: Lightstrip für die Hintergrundbeleuchtung anbringen, HDMI-Kabel anschließen und die Sync Box mit dem WLAN verbinden. Keine Kamera oder störende Kabel hängen über Deinem Fernseher und Du brauchst keine komplizierte Kalibrierung durchzuführen.



Farb-Synchronisierung in Echtzeit

Die Sync Box liest das Videosignal direkt vom HDMI-Eingang ab. Sie analysiert sofort den gesamten Fernsehbildschirm und erzeugt ultrapräzise passende Farben.




Funktioniert mit jedem Gerät mit HDMI 2.0

Verbinde die Sync Box einfach mit einem HDMI-Mediengerät, zum Beispiel einem Streaming-Stick, einer Set-Top-Box oder einer Spielekonsole. Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.




Synchronisiere alle Deine WiZ Lampen

Verbinde Deine Sync Box mit jeder farbfähigen WiZ Lampe per WLAN oder Bluetooth. Erstelle passend zu Deinem Fernseher eine komplette Beleuchtungsreinrichtung mit Lampen, Lightstrips oder Leuchten für ein Lichtelebnis im ganzen Raum.



Bring Deine Musik zum Leuchten

Die Sync Box erkennt Geräusche über das eingebaute Mikrophon und lässt das Licht im Takt der Musik pulsieren, selbst wenn Dein Fernseher ausgeschaltet ist. Nutze dynamische Farben und Effekte für die perfekte Beleuchtung zu Deiner Musik.



Über die WiZ App einstellbare Synchronisierungsmodi

Stelle die Synchronisierungseffekte ganz einfach mit der WiZ App ein. Entscheide Dich für einen voreingestellten Modus wie Cinematic oder Relaxation, oder stelle Helligkeit und Farbe nach Deinen Wünschen ein und genieße einen spannenden Filmabend oder schau Dir Deine Lieblingsserie an.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 15'000
Nennlebensdauer: 15'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): N.A.
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 7 lm/W

LICHTERKETTE/LIGHTSTRIP

Verlängerung möglich: Nein

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 110 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.8
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.441 kg
Gesamte Höhe: 3.5 mm
Gesamte Länge: 3'400 mm
Gesamte Breite: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichtfarbe: 2700–6500 (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 21
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt
(Finger)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169078628
Nettogewicht: 0.44 kg
Bruttogewicht: 0.65 kg
Höhe: 17.8 cm
Länge: 9.7 cm
Breite: 17.8 cm