

# PHILIPS

Mauve Deckenleuchte,  
12W, quadratisch


Deckenleuchten

2700 K

Weiß



8720169195455



## Komfortables LED- Licht, das den Augen gut tut

Philips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht

### Lichteffekt

- Diese Deckenleuchte nutzt das als Interlaced Optics bezeichnete Zeilensprungverfahren, um das Licht geschickt neu zu verteilen. So entsteht ein eindrucksvolles Lichtelebnis. Die Linse dieser Leuchte ist mit einer Pyramiden-Mikrostruktur ausgestattet, die das Licht streut und gleichmäßig verteilt. Das Auge empfindet dies als sehr angenehm.

### Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

### Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

### Hochwertige Qualität

- Einfache Reinigung

# Besonderheiten

## Zeilensprungverfahren

Diese Deckenleuchte nutzt das als Interlaced Optics bezeichnete Zeilensprungverfahren, um das Licht geschickt neu zu verteilen. So entsteht ein eindrucksvolles Lichterlebnis. Die Linse dieser Leuchte ist mit einer Pyramiden-Mikrostruktur ausgestattet, die das Licht streut und gleichmäßig verteilt. Das Auge empfindet dies als sehr angenehm.

## Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

## Einfache Reinigung

Dank der glatten und leicht zu reinigenden Materialien sieht Dein Zuhause vom Boden bis zur Decke immer attraktiv aus.

## Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rechteck

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 75 mA
- Lichtausbeute: 100 lm/W

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.36 kg
- Höhe: 6.5 cm
- Länge: 26 cm
- Breite: 26 cm

## Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
- IP-Code: IP20

- Schutzklasse: Klasse I

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169195455
- Nettogewicht: 0.36 kg
- Bruttogewicht: 0.72 kg
- Höhe: 35.8 cm
- Länge: 8.4 cm
- Breite: 35.8 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003313201



Ausstellungsdatum:  
2024-09-10  
Version: 0.370

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.