

# PHILIPS

Amigo Deckenventilator  
mit Beleuchtung, 60+25 W

Deckenventilator mit  
Beleuchtung

3000/4400/6500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung



8720169260627



## Die gewünschte Atmosphäre auf Knopfdruck

Der Philips Deckenventilator mit LED-Leuchte kombiniert einstellbares Licht mit einem angenehmen Windhauch. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

### **Einfach in der Handhabung**

- Ganzjähriger Einsatz
- Genieße eine angenehme Brise

# Besonderheiten

## Ganzjähriger Einsatz

Mit Betriebsarten für Sommer und Winter erhältst du die besten Einstellungen, um die Luft das ganze Jahr über effizient im Raum zirkulieren zu lassen.

## Genieße eine angenehme Brise

Mit der Natural Breeze-Funktion, die dynamische Geschwindigkeitseinstellungen für den Lüfter bietet, bringst du eine frische Brise in jeden Raum deines Hauses.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000
- Nennlebensdauer: 15'000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im

### Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 380 mA
- Lichtausbeute: 108 lm/W

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 2.1 kg
- Höhe: 14.2 cm
- Länge: 57.7 cm
- Breite: 57.7 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Durchmesser: 577 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 6500
- Lichtfarbe: 3000/4400/6500
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8720169260627
- Nettogewicht: 2.1 kg
- Bruttogewicht: 3.4 kg
- Höhe: 62 cm
- Länge: 17 cm
- Breite: 61.5 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-05-27  
Version: 0.206

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.