

PHILIPS

Fresco Einbau- und Einlegeleuchte, 4,6 W

Außenleuchten

2700 K

Schwarz

Wasserbeständig



8720169266858



Richte hochwertiges LED-Licht einfach dorthin, wo Du es haben möchtest

Der Philips Fresco Einbauspot verfügt über schönes LED-Licht, das Elemente in Deinem Garten optimal hervorhebt oder dunkle Bereiche erleuchtet. Er besteht aus robustem Edelstahl mit einem verstellbaren Kopf für einen gerichteten Lichtstrahl.

Benutzerfreundlich

- Einstellbarer Spotkopf

Moderne LED-Beleuchtung

- Hochwertige LED-Beleuchtung

Hochwertige Qualität

- Langlebiges, hochwertiges Material

Für den Außenbereich

- IP23 – wetterfest

Besonderheiten

Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

Hochwertige LED-Beleuchtung

Die in diese Philips Lampe integrierte LED-Lichttechnologie ist eine von Philips entwickelte, einzigartige Lösung. Beim Einschalten des Lichts sorgt die Technologie direkt für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Dein Zuhause.

Langlebiges, hochwertiges Material

Dieser Spot besteht aus langlebigen, hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für eine lange Nutzlebensdauer des Produkts und Du kannst Dein Zuhause über viele Jahre hinweg damit bereichern und beleuchten.

IP23 – wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP23 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser entwickelt wurde. Daher eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Eingangsbereichen oder Terrassen.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Edelstahl

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul: Ja
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Nein
- Warmweißes Licht: Ja

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.16 kg
- Höhe: 11 cm
- Länge: 10 cm
- Einbautiefe: 110 mm
- Breite: 10 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 355
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: 220-240 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: G
- Fassung/Socket: GU10
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 4.6
- IP-Code: IP23
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169266858
- Nettogewicht: 0.16 kg
- Bruttogewicht: 0.28 kg
- Höhe: 10 cm
- Länge: 9 cm
- Breite: 10 cm



Ausstellungsdatum:
2025-05-27
Version: 0.277

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.