

8720169283886



UltraEfficient-Lampen unsere energieeffizientesten LED-Lampen

UltraEfficient-LED-Leuchtmittel von Philips sorgen für eine schöne Lichtstimmung, bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und ermöglichen sofort deutliche Energieeinsparungen. Damit musst Du das Leuchtmittel seltener Austauschen und kannst Dich dank unserem bewährten EyeComfort-Design über ein augenschonendes Licht freuen.

Entwickelt, um länger zu halten und noch mehr Energie zu sparen

- · Energie sparen bei jedem Einschalten
- · Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre

Besonderheiten

Energie sparen bei jedem Einschalten



Unsere UltraEfficient LEDs sind mindestens 50 % energieeffizienter als

herkömmliche Philips LEDs. Das heißt, Du sparst jeden Tag Energie

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Häufiges Ersetzen der Glühlampen ist kein Thema mehr. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden halten unsere UltraEfficient LEDs 3,5-mal länger als herkömmliche Philips LEDs. Damit sind sie die perfekte Beleuchtungslösung – für mehr als 50 Jahre.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- · Sockel: E27
- · Kolbenausführung: Klar
- · dimmbar: Nein
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 500'000
- Nennlebensdauer: 50'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- · Abstrahlwinkel: 300 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- · Nomineller Lichtstrom: 840 lm
- · Nennlichtausbeute (Nom): 210 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Nein
- · LED-Innovationen: UltraEfficient

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169283886
- · Artikelnr.: 872016928388600
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC

Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.4
- · Spannung: AC 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 60 W
- · Systemleistung: 4 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 104 mmGesamte Länge: 104 mmGesamte Breite: 60 mm

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

 $. \ \, \text{Eine Verwendung in geschlossenen} \\$

Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169283886

Nettogewicht: 0.11 kgBruttogewicht: 0.18 kg

Höhe: 12 cmLänge: 7.7 cmBreite: 21.7 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.320 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.